

수직 공압 클램프 중형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.


표면 마무리:
검정 산화.
코팅 실린더.

요청 시:
근접 리드 스위치

공압 실린더:
양 끝단 충격 조정 가능한
복동 실린더

수직 공압 클램프 중형

도면



품목 요약

수직형 중형 공압 클램프

주문 번호	한 사이클 당 공기 사용	홀딩암의 개구 각도	홀딩력 6 바 F1 N	홀딩력 6 바 F2 N	클램핑력 6 바 F3 N	클램핑력 6 바 F4 N
K0091.0750	0,27 dm³	120°	3000	7500	2250	3150
K0091.1750	0,75 dm³	120°	6500	17500	6500	8000



품목 요약

주문 번호	A	A1	B	B1	B2	B3	C	C1	C3	D	H	L	L1	L2	S	R	P=작동 압력 바	분당 스트로크 수 6 바
K0091.0750	48	63,5	48	63,5	92,5	12,7	72	19	43	8,7	425	169	67	105	8	G1/4	2 - 6	30
K0091.1750	54,9	76,2	61,8	83	108,7	16	71	25,3	52	10,6	495,6	219	90	129	9,6	G 3/8	2 - 6	15