

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.


정보:

시리즈별로 공급 가능함:
검정색 반광택, 은 색.

요청 시:


기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.

들어올려
잠금 해제



암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

도면



품목 요약

암나사 클램프 레버

주문 번호	본체 색상	크기	X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	톱니 수
K0116.1041	검정 반광택	1	M4	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.1051	검정 반광택	1	M5	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.1061	검정 반광택	1	M6	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.2061	검정 반광택	2	M6	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0116.2081	검정 반광택	2	M8	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0116.3081	검정 반광택	3	M8	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0116.3101	검정 반광택	3	M10	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0116.4101	검정 반광택	4	M10	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0116.4121	검정 반광택	4	M12	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0116.5121	검정 반광택	5	M12	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26
K0116.5161	검정 반광택	5	M16	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26
K0116.1043	실버 메탈릭	1	M4	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.1053	실버 메탈릭	1	M5	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.1063	실버 메탈릭	1	M6	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.2063	실버 메탈릭	2	M6	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0116.2083	실버 메탈릭	2	M8	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0116.3083	실버 메탈릭	3	M8	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0116.3103	실버 메탈릭	3	M10	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0116.4103	실버 메탈릭	4	M10	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0116.4123	실버 메탈릭	4	M12	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0116.5123	실버 메탈릭	5	M12	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26
K0116.5163	실버 메탈릭	5	M16	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 요약
