

클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

1.0401 그립 레버.
 기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.


표면 마무리:

은회색 햄머 마무리 그립 레버.
 검정 산화 스틸 부품.


요청 시:

기타 암나사 및 특수 설계 버전.
 다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
 비용으로 공급 가능함.

들어올려
 잠금 해제



클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
도면



품목 요약

클램핑 레버, 스틸, 해머효과 칠, 암나사산 있음.

주문 번호	본체 재질	X	A	A1	T	D	D1	D2	H	H1	H3	H4	톱니 수
K0120.108	스틸	M8	83	107	17	19	28	20	40,5	12	65	68,5	24
K0120.110	스틸	M10	83	107	17	19	28	20	40,5	12	65	68,5	24
K0120.112	스틸	M12	83	107	17	19	28	20	40,5	12	65	68,5	24
K0120.212	스틸	M12	108	138,5	23	23	35	25	51,5	12	79,5	84	26
K0120.216	스틸	M16	108	138,5	23	23	35	25	51,5	12	79,5	84	26
K0120.316	스틸	M16	132	168	27	30	43	30	60	12	93	97,5	36
K0120.320	스틸	M20	132	168	27	30	43	30	60	12	93	97,5	36