

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인 서트, 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인리스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품 검정색.

정보:

스탠다드 색상:
오렌지 RAL 2004, 루비빨강 RAL 3003, 실버 메탈릭

$L \geq 60\text{mm}$ 인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753




클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인
서트, 스테인리스 스틸
품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸 도면



품목 요약

수나사 클램프 레버, 스테인레스 스틸 부품

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0123.00427X10	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0123.0042X10	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0123.0043X10	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0123.00427X15	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0123.0042X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0123.0043X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0123.00427X20	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0123.0042X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0123.0043X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0123.00427X25	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K0123.0042X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K0123.0043X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K0123.00527X10	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0123.0052X10	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0123.0053X10	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K0123.00527X15	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0123.0052X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0123.0053X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K0123.00527X20	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0123.0052X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0123.0053X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K0123.00527X25	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인 서트, 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 용체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0123.0052X25	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K0123.0053X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K0123.10527X10	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0123.1052X10	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0123.1053X10	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0123.10527X15	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0123.1052X15	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0123.1053X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0123.10527X20	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0123.1052X20	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0123.1053X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0123.10527X25	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0123.1052X25	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0123.1053X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0123.10627X10	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0123.1062X10	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0123.1063X10	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0123.10627X15	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0123.1062X15	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0123.1063X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0123.10627X20	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0123.1062X20	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0123.1063X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0123.10627X25	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0123.1062X25	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0123.1063X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0123.10627X30	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0123.1062X30	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0123.1063X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0123.10627X40	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K0123.1062X40	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K0123.1063X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K0123.10627X50	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0123.1062X50	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0123.1063X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0123.20627X15	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0123.2062X15	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0123.2063X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0123.20627X20	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0123.2062X20	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0123.2063X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0123.20627X25	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0123.2062X25	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0123.2063X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0123.20627X30	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0123.2062X30	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0123.2063X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0123.20627X40	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0123.2062X40	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0123.2063X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0123.20627X50	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0123.2062X50	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0123.2063X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0123.20627X60	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0123.2062X60	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0123.2063X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0123.20827X15	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0123.2082X15	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0123.2083X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K0123.20827X20	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0123.2082X20	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0123.2083X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인 서트, 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0123.20827X25	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0123.2082X25	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0123.2083X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0123.20827X30	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0123.2082X30	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0123.2083X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0123.20827X40	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0123.2082X40	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0123.2083X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0123.20827X50	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0123.2082X50	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0123.2083X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0123.20827X60	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0123.2082X60	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0123.2083X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0123.21027X20	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0123.2102X20	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0123.2103X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K0123.21027X25	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0123.2102X25	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0123.2103X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K0123.21027X30	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0123.2102X30	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0123.2103X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K0123.21027X40	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0123.2102X40	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0123.2103X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K0123.21027X50	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0123.2102X50	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0123.2103X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K0123.21027X60	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0123.2103X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0123.2102X60	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K0123.30827X20	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0123.3082X20	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0123.3083X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0123.30827X25	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0123.3082X25	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0123.3083X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0123.30827X30	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0123.3082X30	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0123.3083X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0123.30827X40	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0123.3082X40	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0123.3083X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0123.30827X50	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0123.3082X50	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0123.3083X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0123.30827X60	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0123.3082X60	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0123.3083X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0123.31027X20	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0123.3102X20	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0123.3103X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0123.31027X25	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0123.3102X25	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0123.3103X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0123.31027X30	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0123.3102X30	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0123.3103X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0123.31027X40	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0123.3102X40	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인 서트, 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 코팅	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0123.3103X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0123.31027X50	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0123.3102X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0123.3103X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0123.31027X60	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0123.3102X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0123.3103X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0123.41227X25	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K0123.4122X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K0123.4123X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K0123.41227X30	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K0123.4122X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K0123.4123X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K0123.41227X40	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K0123.4122X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K0123.4123X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K0123.41227X50	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K0123.4122X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K0123.4123X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K0123.41227X60	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K0123.4122X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K0123.4123X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K0123.51627X30	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K0123.5162X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K0123.5163X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K0123.51627X40	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K0123.5162X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K0123.5163X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K0123.51627X50	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K0123.5162X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K0123.5163X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K0123.51627X60	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
K0123.5162X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
K0123.5163X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60