


어댑터 샤프트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
검정 산화.

정보:

클램핑 너비 조절용.

캡 너트 포함 배송.


어댑터 샤프트는 그 보어홀이 클램핑 조와 연결됩니다.

각 컴팩트형 5축 클램핑 시스템/KIPPFlexX에는 한 개의 어댑터 샤프트가 조립되어야 합니다.

도면 설명:

- 1) 클램핑 폭 20~72mm, 어댑터 샤프트 60mm + 나사 스톱들
- 2) 클램핑 폭 72~135mm, 어댑터 샤프트 60mm + 연장 샤프트 60mm + 나사 스톱들
- 3) 클램핑 폭 80~140mm, 어댑터 샤프트 120mm + 나사 스톱들
- 4) 클램핑 폭 140~200mm, 어댑터 샤프트 180mm + 나사 스톱들
- 5) 클램핑 폭 140~200mm, 어댑터 샤프트 120mm + 연장 샤프트 60mm + 나사 스톱들
- 6) 클램핑 폭 200~260mm, 어댑터 샤프트 180mm + 연장 샤프트 60mm + 나사 스톱들
- 7) 클램핑 폭 200~260mm, 어댑터 샤프트 120mm + 연장 샤프트 120mm + 나사 스톱들
- 8) 클램핑 폭 260~320mm, 어댑터 샤프트 180mm + 연장 샤프트 120mm + 나사 스톱들
- 9) 클램핑 폭 260~320mm, 어댑터 샤프트 120mm + 연장 샤프트 120mm + 연장 샤프트 60mm + 나사 스톱들
- 10) 클램핑 폭 320~380mm, 어댑터 샤프트 180mm + 연장 샤프트 120mm + 연장 샤프트 60mm + 나사 스톱들

도면



어댑터 샤프트

품목 요약

주문 번호	A	D	L1	클램핑 범위
K0991.060	56	38	74	20-80
K0991.120	116	38	134	80-140
K0991.180	176	38	194	140-200