


T 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성 강화 유리 섬유.

항동 나사 부시. 나사 볼트, 스틸.



표면 마무리:

그립, 검정색. 나사 볼트, 아연 도금.

요청 시:

그립 색상 붉은색, 노랑색, 푸른색, 흰색, 회색
(품목 번호 1000부터).

도면



품목 요약

T 그립

주문 번호	타입	A	B	D	D3	H	H1	L	T
K0180.14005	K	40	13	M5	13	30,5	20	-	10
K0180.15005	K	50	15	M5	14	24	16	-	10
K0180.16006	K	60	17	M6	16	31,5	23	-	12
K0180.17108	K	71	19,5	M8	20	36	19	-	20
K0180.17110	K	71	19,5	M10	20	36	19	-	20
K0180.18010	K	80	26	M10	26	39,5	26	-	25

T 그립

품목 요약

주문 번호	타입	A	B	D	D3	H	H1	L	T
K0180.18012	K	80	26	M12	26	39,5	26	-	25
K0180.24005X15	L	40	13	M5	13	30,5	20	15	-
K0180.25005X15	L	50	15	M5	14	24	16	15	-
K0180.25005X20	L	50	15	M5	14	24	16	20	-
K0180.26006X20	L	60	17	M6	16	31,5	23	20	-
K0180.26006X25	L	60	17	M6	16	31,5	23	25	-
K0180.27108X20	L	71	19,5	M8	20	36	19	20	-
K0180.27108X30	L	71	19,5	M8	20	36	19	30	-
K0180.27110X20	L	71	19,5	M10	20	36	19	20	-
K0180.27110X30	L	71	19,5	M10	20	36	19	30	-
K0180.28010X30	L	80	26	M10	26	39,5	26	30	-
K0180.28012X40	L	80	26	M12	26	39,5	26	40	-