

## 견고한 플라스틱 아치형 그립

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

열가소성, 강화 유리 볼.

##### 표면 마무리:

무광 검정색.

##### 정보:

인체 공학적이며 기능적인 아치형 그립,  
내온성 -50 °C ~ +130 °C.

공급 내역에는 아연 도금한 소켓 헤드 나사 DIN 912,  
너트 DIN 934 및 아연 도금한 와셔 DIN 125, 커버 캡이 포함됩니다.  
K0193.110006, K0193.210006 버전은 커버 캡 없이 공급됩니다.

##### 조립:

조작면으로부터

##### 도면 설명:


타입 A: 베이스 플레이트 있음

타입 B: 베이스 플레이트 없음

- 1) 커버 캡
- 2) 베이스 플레이트

## 견고한 플라스틱 아치형 그립

도면



## 품목 요약

## 아치형 그립

| 주문 번호        | 타입 | 타입          | 모델 1        | A   | B  | B1 | B2 | D   | D1 | H  | H1 | H2  | L   | L1  | M     | 하중<br>N |
|--------------|----|-------------|-------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|---------|
| K0193.110006 | A  | 베이스 플레이트 있음 | 베이스 플레이트 있음 | 100 | 48 | 23 | 19 | 7   | 11 | 40 | 29 | 6   | 121 | 84  | M6x25 | 600     |
| K0193.112006 | A  | 베이스 플레이트 있음 | 베이스 플레이트 있음 | 120 | 57 | 28 | 23 | 7   | 12 | 52 | 36 | 7   | 152 | 104 | M6x25 | 600     |
| K0193.114008 | A  | 베이스 플레이트 있음 | 베이스 플레이트 있음 | 140 | 62 | 31 | 25 | 9,5 | 16 | 56 | 37 | 7,5 | 177 | 122 | M8x30 | 600     |
| K0193.210006 | B  | 베이스 플레이트 없음 | 베이스 플레이트 없음 | 100 | -  | 23 | 19 | 7   | 11 | 38 | 31 | 4   | 121 | 84  | M6x25 | 600     |
| K0193.212006 | B  | 베이스 플레이트 없음 | 베이스 플레이트 없음 | 120 | -  | 28 | 23 | 7   | 12 | 50 | 38 | 5   | 152 | 104 | M6x25 | 600     |
| K0193.214008 | B  | 베이스 플레이트 없음 | 베이스 플레이트 없음 | 140 | -  | 31 | 25 | 9,5 | 16 | 54 | 39 | 5,5 | 177 | 122 | M8x30 | 600     |

