

**산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 10,
뒤쪽에서 조립**
품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
알루미늄.

표면 마무리:
무광 검정색 또는 자연색 산화 처리.

도면



품목 요약

산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 10, 뒤쪽에서 조립

주문 번호	본체 색상	A	B	D	H	L	하중 N
K0219.08601	검정	86	40	M5	45	96	500
K0219.12001	검정	120	40	M5	45	130	500
K0219.18001	검정	180	40	M5	45	190	500
K0219.08603	베이지	86	40	M5	45	96	500
K0219.12003	베이지	120	40	M5	45	130	500
K0219.18003	베이지	180	40	M5	45	190	500