

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

품목 설명/제품 이미지

19"



설명

재질:

그립 링크 알루미늄 EN AW-6060.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
항동 나사 부상.


표면 마무리:

그립 링크 정밀 연마, 검정색, 또는
자연색 산화 처리.
그립 다리 알루미늄색 또는 검정색.

정보:

그립 링크와 그립 다리는 견고하게
서로 조여짐.

도면



품목 요약

튜브 그립

주문 번호	본체 색상	구성품 색상	A	B	D	H	L	하중 N
K0236.1055041	자연색 산화처리	aluminium coloured	55	12	M4	37	67	300
K0236.1088041	자연색 산화처리	aluminium coloured	88	12	M4	37	100	300
K0236.1100041	자연색 산화처리	aluminium coloured	100	12	M4	37	112	300
K0236.1120041	자연색 산화처리	aluminium coloured	120	12	M4	37	132	300
K0236.1180041	자연색 산화처리	aluminium coloured	180	12	M4	37	192	300
K0236.1055042	자연색 산화처리	검정	55	12	M4	37	67	300
K0236.1088042	자연색 산화처리	검정	88	12	M4	37	100	300
K0236.1100042	자연색 산화처리	검정	100	12	M4	37	112	300
K0236.1120042	자연색 산화처리	검정	120	12	M4	37	132	300
K0236.1180042	자연색 산화처리	검정	180	12	M4	37	192	300
K0236.1055043	검정 산화 처리	aluminium coloured	55	12	M4	37	67	300
K0236.1088043	검정 산화 처리	aluminium coloured	88	12	M4	37	100	300
K0236.1100043	검정 산화 처리	aluminium coloured	100	12	M4	37	112	300
K0236.1120043	검정 산화 처리	aluminium coloured	120	12	M4	37	132	300
K0236.1180043	검정 산화 처리	aluminium coloured	180	12	M4	37	192	300

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

품목 요약

주문 번호	본체 색상	구성품 색상	A	B	D	H	L	하중 N
K0236.1055044	검정 산화 처리	검정	55	12	M4	37	67	300
K0236.1088044	검정 산화 처리	검정	88	12	M4	37	100	300
K0236.1100044	검정 산화 처리	검정	100	12	M4	37	112	300
K0236.1120044	검정 산화 처리	검정	120	12	M4	37	132	300
K0236.1180044	검정 산화 처리	검정	180	12	M4	37	192	300