

널링 노브

품목 설명/제품 이미지



흑회색  RAL 7021	퓨어 오렌지  RAL 2004	신호 녹색  RAL 6032	트래픽 블루  RAL 5017
연한 회색  RAL 7035	신호등 빨강  RAL 3020	밝은 노랑  RAL 1021	

설명

재질:


열가소성, 검정회색.

스틸 부시/나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.

도면



품목 요약

널링 노브

널링 노브

품목 요약

주문 번호	재질 부상	색상 묘개	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
K0247.104	스틸	검회색 RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1041	스틸	오렌지 RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1042	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1043	스틸	청색 RAL5017	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1045	스틸	연한 회색 RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1046	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1047	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.105	스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1051	스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1052	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1053	스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1055	스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1056	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1057	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.106	스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1061	스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1062	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1063	스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1065	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1066	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1067	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.208	스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.2081	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.2082	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.2083	스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.2085	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.2086	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.2087	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.308	스틸	검회색 RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3081	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3082	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3083	스틸	청색 RAL5017	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3085	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3086	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3087	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.310	스틸	검회색 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3101	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3102	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3103	스틸	청색 RAL5017	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3105	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3106	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3107	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.0104	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01041	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01042	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01043	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01045	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01046	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01047	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.0105	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01051	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01052	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01053	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01055	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01056	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01057	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.0106	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01061	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01062	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01063	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01065	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01066	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10	-

넬링 노브

품목 요약

주문 번호	재질 부상	색상 묘개	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
K0247.01067	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.0208	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.02081	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.02082	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.02083	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.02085	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.02086	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.02087	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.0308	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03081	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03082	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03083	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03085	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03086	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03087	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.0310	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03101	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03102	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03103	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03105	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03106	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03107	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.105X10	스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.1051X10	스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.1052X10	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.1053X10	스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.1055X10	스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.1056X10	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.1057X10	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.105X12	스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.1051X12	스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.1052X12	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.1053X12	스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.1055X12	스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.1056X12	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.1057X12	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.105X15	스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1051X15	스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1052X15	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1053X15	스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1055X15	스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1056X15	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1057X15	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.105X20	스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1051X20	스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1052X20	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1053X20	스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1055X20	스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1056X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1057X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.105X25	스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1051X25	스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1052X25	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1053X25	스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1055X25	스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1056X25	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1057X25	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.106X15	스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1061X15	스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1062X15	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1063X15	스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1065X15	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	15

넬링 노브

품목 요약

주문 번호	재질 부상	색상 묘개	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
K0247.1066X15	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1067X15	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.106X20	스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1061X20	스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1062X20	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1063X20	스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1065X20	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1066X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1067X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.106X25	스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1061X25	스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1062X25	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1063X25	스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1065X25	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1066X25	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1067X25	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.106X30	스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.1061X30	스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.1062X30	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.1063X30	스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.1065X30	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.1066X30	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.1067X30	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.208X20	스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.2081X20	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.2082X20	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.2083X20	스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.2085X20	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.2086X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.2087X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.208X25	스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.2081X25	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.2082X25	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.2083X25	스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.2085X25	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.2086X25	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.2087X25	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.208X30	스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.2081X30	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.2082X30	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.2083X30	스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.2085X30	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.2086X30	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.2087X30	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.208X40	스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.2081X40	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.2082X40	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.2083X40	스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.2085X40	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.2086X40	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.2087X40	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.310X20	스틸	검회색 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.3101X20	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.3102X20	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.3103X20	스틸	청색 RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.3105X20	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.3106X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.3107X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.310X30	스틸	검회색 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.3101X30	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.3102X30	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.3103X30	스틸	청색 RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	30

넬링 노브

품목 요약

주문 번호	재질 부상	색상 묘개	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
K0247.3105X30	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.3106X30	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.3107X30	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.310X40	스틸	검회색 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.3101X40	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.3102X40	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.3103X40	스틸	청색 RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.3105X40	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.3106X40	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.3107X40	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.0105X10	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.01051X10	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.01052X10	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.01053X10	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.01055X10	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.01056X10	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.01057X10	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.0105X12	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.01051X12	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.01052X12	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.01053X12	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.01055X12	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.01056X12	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.01057X12	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.0105X15	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01051X15	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01052X15	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01053X15	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01055X15	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01056X15	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01057X15	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.0105X20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01051X20	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01052X20	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01053X20	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01055X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01056X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01057X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.0105X25	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01051X25	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01052X25	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01053X25	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01055X25	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01056X25	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01057X25	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.0106X15	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01061X15	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01062X15	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01063X15	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01065X15	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01066X15	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01067X15	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.0106X20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01061X20	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01062X20	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01063X20	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01065X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01066X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01067X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.0106X25	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01061X25	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01062X25	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	25

넬링 노브

품목 요약

주문 번호	재질 부싱	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
K0247.01063X25	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01065X25	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01066X25	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01067X25	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.0106X30	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.01061X30	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.01062X30	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.01063X30	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.01065X30	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.01066X30	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.01067X30	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.0208X20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.02081X20	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.02082X20	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.02083X20	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.02085X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.02086X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.02087X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.0208X25	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.02081X25	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.02082X25	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.02083X25	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.02085X25	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.02086X25	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.02087X25	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.0208X30	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.02081X30	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.02082X30	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.02083X30	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.02085X30	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.02086X30	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.02087X30	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.0208X40	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.02081X40	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.02082X40	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.02083X40	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.02085X40	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.02086X40	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.02087X40	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.0310X20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.03101X20	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.03102X20	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.03103X20	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.03105X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.03106X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.03107X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.0310X30	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.03101X30	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.03102X30	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.03103X30	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.03105X30	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.03106X30	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.03107X30	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.0310X40	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.03101X40	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.03102X40	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.03103X40	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.03105X40	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.03106X40	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.03107X40	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	40

