

# 넬링 휠

## 품목 설명/제품 이미지



|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <br>RAL 7021 | <br>RAL 2004 | <br>RAL 6032 | <br>RAL 5017 |
| <br>RAL 7035 | <br>RAL 3020 | <br>RAL 1021 |              |

## 설명

### 재질:

열가소성, 검정회색.부시 및 나사 볼트, 스틸 5.8.

### 표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.

### 도면 설명:

타입 D: 나사 부싱, 커버 없음


타입 K: 나사 부싱, 커버 있음

타입 E: 피팅 부싱, 커버 없음

타입 H: 피팅 부싱, 커버 있음

타입 L: 수나사

## 도면



## 품목 요약

넬링 휠, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음

## 널링 휠

## 품목 요약

| 주문 번호       | 타입 | 색상<br>덮개        | 크기 | D   | D1 | D2   | H  | H1 | T  | L |
|-------------|----|-----------------|----|-----|----|------|----|----|----|---|
| K0260.1105  | D  | -               | 1  | M5  | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | - |
| K0260.1106  | D  | -               | 1  | M6  | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | - |
| K0260.1108  | D  | -               | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 14 | - |
| K0260.1208  | D  | -               | 2  | M8  | 50 | 18   | 35 | 15 | 14 | - |
| K0260.1210  | D  | -               | 2  | M10 | 50 | 18   | 35 | 15 | 14 | - |
| K0260.1310  | D  | -               | 3  | M10 | 63 | 22   | 40 | 17 | 14 | - |
| K0260.1312  | D  | -               | 3  | M12 | 63 | 22   | 40 | 17 | 18 | - |
| K0260.2105  | K  | 검회색 RAL 7021    | 1  | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21051 | K  | 오렌지 RAL 2004    | 1  | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21052 | K  | 시그널 녹색 RAL6032  | 1  | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21053 | K  | 청색 RAL5017      | 1  | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21055 | K  | 연한 회색 RAL 7035  | 1  | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21056 | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1  | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21057 | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 1  | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.2106  | K  | 검회색 RAL 7021    | 1  | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21061 | K  | 오렌지 RAL 2004    | 1  | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21062 | K  | 시그널 녹색 RAL6032  | 1  | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21063 | K  | 청색 RAL5017      | 1  | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21065 | K  | 연한 회색 RAL 7035  | 1  | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21066 | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1  | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21067 | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 1  | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.2108  | K  | 검회색 RAL 7021    | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0260.21081 | K  | 오렌지 RAL 2004    | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0260.21082 | K  | 시그널 녹색 RAL6032  | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0260.21083 | K  | 청색 RAL5017      | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0260.21085 | K  | 연한 회색 RAL 7035  | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0260.21086 | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0260.21087 | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0260.2208  | K  | 검회색 RAL 7021    | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22081 | K  | 오렌지 RAL 2004    | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22082 | K  | 시그널 녹색 RAL6032  | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22083 | K  | 청색 RAL5017      | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22085 | K  | 연한 회색 RAL 7035  | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22086 | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22087 | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.2210  | K  | 검회색 RAL 7021    | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22101 | K  | 오렌지 RAL 2004    | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22102 | K  | 시그널 녹색 RAL6032  | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22103 | K  | 청색 RAL5017      | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22105 | K  | 연한 회색 RAL 7035  | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22106 | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22107 | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.2310  | K  | 검회색 RAL 7021    | 3  | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| K0260.23101 | K  | 오렌지 RAL 2004    | 3  | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| K0260.23102 | K  | 시그널 녹색 RAL6032  | 3  | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| K0260.23103 | K  | 청색 RAL5017      | 3  | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| K0260.23105 | K  | 연한 회색 RAL 7035  | 3  | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| K0260.23106 | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3  | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| K0260.23107 | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 3  | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| K0260.2312  | K  | 검회색 RAL 7021    | 3  | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| K0260.23121 | K  | 오렌지 RAL 2004    | 3  | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| K0260.23122 | K  | 시그널 녹색 RAL6032  | 3  | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| K0260.23123 | K  | 청색 RAL5017      | 3  | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| K0260.23125 | K  | 연한 회색 RAL 7035  | 3  | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| K0260.23126 | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3  | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| K0260.23127 | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 3  | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| K0260.3106  | E  | -               | 1  | 6   | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | - |
| K0260.3208  | E  | -               | 2  | 8   | 50 | 18   | 35 | 15 | 14 | - |
| K0260.3310  | E  | -               | 3  | 10  | 63 | 22   | 40 | 17 | 14 | - |
| K0260.4106  | H  | 검회색 RAL 7021    | 1  | 6   | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.41061 | H  | 오렌지 RAL 2004    | 1  | 6   | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.41062 | H  | 시그널 녹색 RAL6032  | 1  | 6   | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |

## 넬링 휠

## 품목 요약

| 주문 번호          | 타입 | 색상<br>덮개        | 크기 | D  | D1 | D2   | H  | H1 | T  | L  |
|----------------|----|-----------------|----|----|----|------|----|----|----|----|
| K0260.41063    | H  | 청색 RAL5017      | 1  | 6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | -  |
| K0260.41065    | H  | 연한 회색 RAL 7035  | 1  | 6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | -  |
| K0260.41066    | H  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1  | 6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | -  |
| K0260.41067    | H  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 1  | 6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | -  |
| K0260.4208     | H  | 검회색 RAL 7021    | 2  | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| K0260.42081    | H  | 오렌지 RAL 2004    | 2  | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| K0260.42082    | H  | 시그널 녹색 RAL6032  | 2  | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| K0260.42083    | H  | 청색 RAL5017      | 2  | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| K0260.42085    | H  | 연한 회색 RAL 7035  | 2  | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| K0260.42086    | H  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2  | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| K0260.42087    | H  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 2  | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| K0260.4310     | H  | 검회색 RAL 7021    | 3  | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| K0260.43101    | H  | 오렌지 RAL 2004    | 3  | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| K0260.43102    | H  | 시그널 녹색 RAL6032  | 3  | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| K0260.43103    | H  | 청색 RAL5017      | 3  | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| K0260.43105    | H  | 연한 회색 RAL 7035  | 3  | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| K0260.43106    | H  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3  | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| K0260.43107    | H  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 3  | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| K0260.5105X10  | L  | 검회색 RAL 7021    | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51051X10 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51052X10 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51053X10 | L  | 청색 RAL5017      | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51055X10 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51056X10 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51057X10 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.5105X20  | L  | 검회색 RAL 7021    | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51051X20 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51052X20 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51053X20 | L  | 청색 RAL5017      | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51055X20 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51056X20 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51057X20 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.5105X40  | L  | 검회색 RAL 7021    | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51051X40 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51052X40 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51053X40 | L  | 청색 RAL5017      | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51055X40 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51056X40 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51057X40 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 1  | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.5106X10  | L  | 검회색 RAL 7021    | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51061X10 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51062X10 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51063X10 | L  | 청색 RAL5017      | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51065X10 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51066X10 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51067X10 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.5106X20  | L  | 검회색 RAL 7021    | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51061X20 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51062X20 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51063X20 | L  | 청색 RAL5017      | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51065X20 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51066X20 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51067X20 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.5106X40  | L  | 검회색 RAL 7021    | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51061X40 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51062X40 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51063X40 | L  | 청색 RAL5017      | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51065X40 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51066X40 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51067X40 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 1  | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.5108X15  | L  | 검회색 RAL 7021    | 1  | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 15 |
| K0260.51081X15 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 1  | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 15 |

## 널링 휠

## 품목 요약

| 주문 번호          | 타입 | 색상<br>덮개        | 크기 | D   | D1 | D2   | H  | H1 | T | L  |
|----------------|----|-----------------|----|-----|----|------|----|----|---|----|
| K0260.51082X15 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| K0260.51083X15 | L  | 청색 RAL5017      | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| K0260.51085X15 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| K0260.51086X15 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| K0260.51087X15 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| K0260.5108X30  | L  | 검회색 RAL 7021    | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| K0260.51081X30 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| K0260.51082X30 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| K0260.51083X30 | L  | 청색 RAL5017      | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| K0260.51085X30 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| K0260.51086X30 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| K0260.51087X30 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| K0260.5108X60  | L  | 검회색 RAL 7021    | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| K0260.51081X60 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| K0260.51082X60 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| K0260.51083X60 | L  | 청색 RAL5017      | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| K0260.51085X60 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| K0260.51086X60 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| K0260.51087X60 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 1  | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| K0260.5208X15  | L  | 검회색 RAL 7021    | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| K0260.52081X15 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| K0260.52082X15 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| K0260.52083X15 | L  | 청색 RAL5017      | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| K0260.52085X15 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| K0260.52086X15 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| K0260.52087X15 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| K0260.5208X30  | L  | 검회색 RAL 7021    | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52081X30 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52082X30 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52083X30 | L  | 청색 RAL5017      | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52085X30 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52086X30 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52087X30 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.5208X60  | L  | 검회색 RAL 7021    | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52081X60 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52082X60 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52083X60 | L  | 청색 RAL5017      | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52085X60 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52086X60 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52087X60 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 2  | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.5210X20  | L  | 검회색 RAL 7021    | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| K0260.52101X20 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| K0260.52102X20 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| K0260.52103X20 | L  | 청색 RAL5017      | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| K0260.52105X20 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| K0260.52106X20 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| K0260.52107X20 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| K0260.5210X30  | L  | 검회색 RAL 7021    | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52101X30 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52102X30 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52103X30 | L  | 청색 RAL5017      | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52105X30 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52106X30 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52107X30 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.5210X60  | L  | 검회색 RAL 7021    | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52101X60 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52102X60 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52103X60 | L  | 청색 RAL5017      | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52105X60 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52106X60 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52107X60 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 2  | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.5310X20  | L  | 검회색 RAL 7021    | 3  | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | - | 20 |

## 널링 휠

## 품목 요약

| 주문 번호          | 타입 | 색상<br>덮개        | 크기 | D   | D1 | D2 | H  | H1 | T | L  |
|----------------|----|-----------------|----|-----|----|----|----|----|---|----|
| K0260.53101X20 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| K0260.53102X20 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| K0260.53103X20 | L  | 청색 RAL5017      | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| K0260.53105X20 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| K0260.53106X20 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| K0260.53107X20 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| K0260.5310X30  | L  | 검회색 RAL 7021    | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53101X30 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53102X30 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53103X30 | L  | 청색 RAL5017      | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53105X30 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53106X30 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53107X30 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.5310X60  | L  | 검회색 RAL 7021    | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53101X60 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53102X60 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53103X60 | L  | 청색 RAL5017      | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53105X60 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53106X60 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53107X60 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 3  | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.5312X30  | L  | 검회색 RAL 7021    | 3  | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53121X30 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 3  | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53122X30 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 3  | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53123X30 | L  | 청색 RAL5017      | 3  | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53125X30 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 3  | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53126X30 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3  | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53127X30 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 3  | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.5312X60  | L  | 검회색 RAL 7021    | 3  | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53121X60 | L  | 오렌지 RAL 2004    | 3  | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53122X60 | L  | 시그널 녹색 RAL6032  | 3  | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53123X60 | L  | 청색 RAL5017      | 3  | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53125X60 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | 3  | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53126X60 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3  | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53127X60 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 3  | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |