

윙 그립 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4308.


표면 마무리:

광택 처리 또는 블라스팅 처리

요청 시:

수나사 윙 그립.

도면



품목 요약

암나사 스테인레스 스틸 윙 그립

주문 번호	본체 색상	A	B	D	D2	H	H1	T
K0273.904	광택처리	38	1,7	M4	10,5	18	8,5	9
K0273.905	광택처리	38	1,7	M5	10,5	18	8,5	9
K0273.906	광택처리	38	1,7	M6	10,5	18	8,5	9
K0273.105	광택처리	50	2,3	M5	14	24	11,5	12
K0273.106	광택처리	50	2,3	M6	14	24	11,5	12
K0273.208	광택처리	75	3,4	M8	21	35	16,5	15
K0273.210	광택처리	75	3,4	M10	21	35	16,5	15
K0273.9041	블라스팅 처리	38	1,7	M4	10,5	18	8,5	9
K0273.9051	블라스팅 처리	38	1,7	M5	10,5	18	8,5	9
K0273.9061	블라스팅 처리	38	1,7	M6	10,5	18	8,5	9
K0273.1051	블라스팅 처리	50	2,3	M5	14	24	11,5	12
K0273.1061	블라스팅 처리	50	2,3	M6	14	24	11,5	12
K0273.2081	블라스팅 처리	75	3,4	M8	21	35	16,5	15
K0273.2101	블라스팅 처리	75	3,4	M10	21	35	16,5	15

