

나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 버전:

잠금 핀 경화 처리:

강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:

잠금 핀 경화 처리:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음

나사 슬리브 1.4305.

잠금핀 1.4305.

표면 마무리:

스틸 버전:

잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:

잠금핀 경화, 연마 및 블랭크

잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음

정보:

인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.

먼저 볼트를 푼 후 다른 잠금 위치로

이동할 수 있음.

돌출된 나사 핀에 특수 그립을 장착할 수

있음. 그 외, 공압 실린더를 이용하여 잠금

볼트의 자동 작동(프로그램 제어)이

가능하거나 케이블에 의해 작동 가능합니다.

잠금 볼트를 조이기 위해 스크류 인 와셔를

공급할 수 있음. 나사 슬리브에 이를 놓고

구동 핀이 슬롯으로 삽입되도록 함.

요청 시:

특수 설계 버전.


도면 설명:

타입 J: 나사 핀 있음, 잠금 너트 없음

타입 K: 나사 핀 있음, 잠금 너트 있음

나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

도면



품목 요약

인덱스 플런저 플랜지 무

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	주문 번호 스크류 인 와셔
K0345.1903	J	스틸	경화	3	M6x0,75	M2	24	17	3,5	3,5	-	0,8	4,5	10	K0344.99
K0345.1004	J	스틸	경화	4	M8x1	M3	32	21	7	4	-	1	6	12	K0344.90
K0345.1105	J	스틸	경화	5	M10x1	M4	37	24	8	5	-	1,3	5	12	K0344.91
K0345.1206	J	스틸	경화	6	M12x1,5	M6	42	28	8	6	-	1,8	6	14	K0344.92
K0345.1308	J	스틸	경화	8	M16x1,5	M8	56	36	12	8	-	2,3	15	35	K0344.93
K0345.1410	J	스틸	경화	10	M20x1,5	M8	62	40	12	10	-	2,8	15	34	K0344.94
K0345.1412	J	스틸	경화	12	M20x1,5	M8	66	42	12	12	-	2,8	15	39	K0344.94
K0345.1516	J	스틸	경화	16	M24x2	M10	80	50	14	16	-	3,2	20	46	K0344.95
K0345.01903	J	스테인레스 스틸	경화	3	M6x0,75	M2	24	17	3,5	3,5	-	0,8	4,5	10	K0344.99
K0345.01004	J	스테인레스 스틸	경화	4	M8x1	M3	32	21	7	4	-	1	6	12	K0344.90
K0345.01105	J	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	M4	37	24	8	5	-	1,3	5	12	K0344.91
K0345.01206	J	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	M6	42	28	8	6	-	1,8	6	14	K0344.92
K0345.01308	J	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	M8	56	36	12	8	-	2,3	15	35	K0344.93
K0345.01410	J	스테인레스 스틸	경화	10	M20x1,5	M8	62	40	12	10	-	2,8	15	34	K0344.94
K0345.01412	J	스테인레스 스틸	경화	12	M20x1,5	M8	66	42	12	12	-	2,8	15	39	K0344.94
K0345.01516	J	스테인레스 스틸	경화	16	M24x2	M10	80	50	14	16	-	3,2	20	46	K0344.95
K0345.11903	J	스테인레스 스틸	비경화	3	M6x0,75	M2	24	17	3,5	3,5	-	0,8	4,5	10	K0344.99
K0345.11004	J	스테인레스 스틸	비경화	4	M8x1	M3	32	21	7	4	-	1	6	12	K0344.90
K0345.11105	J	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	M4	37	24	8	5	-	1,3	5	12	K0344.91
K0345.11206	J	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	M6	42	28	8	6	-	1,8	6	14	K0344.92
K0345.11308	J	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	M8	56	36	12	8	-	2,3	15	35	K0344.93
K0345.11410	J	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	M8	62	40	12	10	-	2,8	15	34	K0344.94
K0345.11412	J	스테인레스 스틸	비경화	12	M20x1,5	M8	66	42	12	12	-	2,8	15	39	K0344.94
K0345.11516	J	스테인레스 스틸	비경화	16	M24x2	M10	80	50	14	16	-	3,2	20	46	K0344.95
K0345.2903	K	스틸	경화	3	M6x0,75	M2	24	17	3,5	3,5	10	0,8	4,5	10	K0344.99
K0345.2004	K	스틸	경화	4	M8x1	M3	32	21	7	4	13	1	6	12	K0344.90
K0345.2105	K	스틸	경화	5	M10x1	M4	37	24	8	5	17	1,3	5	12	K0344.91
K0345.2206	K	스틸	경화	6	M12x1,5	M6	42	28	8	6	19	1,8	6	14	K0344.92
K0345.2308	K	스틸	경화	8	M16x1,5	M8	56	36	12	8	24	2,3	15	35	K0344.93
K0345.2410	K	스틸	경화	10	M20x1,5	M8	62	40	12	10	30	2,8	15	34	K0344.94
K0345.2412	K	스틸	경화	12	M20x1,5	M8	66	42	12	12	30	2,8	15	39	K0344.94
K0345.2516	K	스틸	경화	16	M24x2	M10	80	50	14	16	36	3,2	20	46	K0344.95
K0345.02903	K	스테인레스 스틸	경화	3	M6x0,75	M2	24	17	3,5	3,5	10	0,8	4,5	10	K0344.99
K0345.02004	K	스테인레스 스틸	경화	4	M8x1	M3	32	21	7	4	13	1	6	12	K0344.90
K0345.02105	K	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	M4	37	24	8	5	17	1,3	5	12	K0344.91

나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	주문 번호 스크류 인 와서
K0345.02206	K	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	M6	42	28	8	6	19	1,8	6	14	K0344.92
K0345.02308	K	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	M8	56	36	12	8	24	2,3	15	35	K0344.93
K0345.02410	K	스테인레스 스틸	경화	10	M20x1,5	M8	62	40	12	10	30	2,8	15	34	K0344.94
K0345.02412	K	스테인레스 스틸	경화	12	M20x1,5	M8	66	42	12	12	30	2,8	15	39	K0344.94
K0345.02516	K	스테인레스 스틸	경화	16	M24x2	M10	80	50	14	16	36	3,2	20	46	K0344.95
K0345.12903	K	스테인레스 스틸	비경화	3	M6x0,75	M2	24	17	3,5	3,5	10	0,8	4,5	10	K0344.99
K0345.12004	K	스테인레스 스틸	비경화	4	M8x1	M3	32	21	7	4	13	1	6	12	K0344.90
K0345.12105	K	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	M4	37	24	8	5	17	1,3	5	12	K0344.91
K0345.12206	K	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	M6	42	28	8	6	19	1,8	6	14	K0344.92
K0345.12308	K	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	M8	56	36	12	8	24	2,3	15	35	K0344.93
K0345.12410	K	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	M8	62	40	12	10	30	2,8	15	34	K0344.94
K0345.12412	K	스테인레스 스틸	비경화	12	M20x1,5	M8	66	42	12	12	30	2,8	15	39	K0344.94
K0345.12516	K	스테인레스 스틸	비경화	16	M24x2	M10	80	50	14	16	36	3,2	20	46	K0344.95