

# 플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

저  
품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 재질:

스틸, 그립 볼 열가소성.

### 표면 마무리:

경화, 연마형, 그립 볼 검정회색

### 정보:

부싱 인덱스 플런저는 빠른 위치 지정으로 고정하기 위한 최상의 결합을 구성함.  
잠금 볼트와 부싱의 정확한 유도를 통해 두 부품을 함께 끼울 때 높은 반복 정확도에 도달함.


기술에 관한 조언은 조립 및 설치 설명서를 참고함.

### 도면 설명:

타입 A: 표준

타입 B: 잠금형

## 도면



## 품목 요약

### 원통형 잠금 핀이 있는 정밀 인덱스 플런저

| 주문 번호 타입 A 스탠다드 | 주문 번호 타입 B 잠금 가능 | D  | D1 | D2 | D3 | L     | L1   | L2    | L3 | L5  | L6 | 스트로크 S | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | 그립 볼 압나사 |
|-----------------|------------------|----|----|----|----|-------|------|-------|----|-----|----|--------|---------------|---------------|----------|
| K0361.010       | K0361.110        | 10 | 16 | 19 | 25 | 79    | 25   | -36,5 | 13 | 2,5 | 31 | 10     | 15            | 30            | M6       |
| K0361.012       | K0361.112        | 12 | 20 | 23 | 32 | 91    | 33   | -44,5 | 13 | 3   | 35 | 10     | 15            | 35            | M8       |
| K0361.016       | K0361.116        | 16 | 25 | 28 | 40 | 106,5 | 41,5 | -53   | 13 | 3   | 42 | 10     | 20            | 50            | M10      |

# 플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플러저

## 품목 요약

| 주문 번호 타<br>입 A 스탠다드 | 주문 번호 타<br>입 B 잠금 가능 | D  | D1 | D2 | D3 | L     | L1   | L2     | L3 | L5 | L6 | 스트로크<br>S | 시작<br>탄성<br>F1 약. N | 탄성<br>종료<br>F2 약. N | 그립 볼<br>암나사 |
|---------------------|----------------------|----|----|----|----|-------|------|--------|----|----|----|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| K0361.020           | K0361.120            | 20 | 30 | 33 | 40 | 114,5 | 41,5 | -/53   | 13 | 3  | 50 | 10        | 36                  | 63                  | M10         |
| K0361.025           | K0361.125            | 25 | 38 | 42 | 50 | 134   | 51   | -/62,5 | 13 | 3  | 60 | 10        | 20                  | 73                  | M10         |