

## 그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱

### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

#### 표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.

스테인레스 스틸, 블랭크.

#### 정보:

이 그루브 스크류 세트는 특별히 접착제를 사용하기 위해 제작되었습니다. 소형 중형 시리즈로 경제적인 제품입니다.

접착은 실제로 LOCTITE 제품 638과 648이 입증됨.

기술 데이터는 K0404 참고.

#### 주의:

안전 수칙서 (참조 다운로드)는 웹에서 "Henkel Documents"를 찾으면 공식적으로 여러 언어로 찾을 수 있습니다.

### 품목 요약

#### 스크류 인 스톱 그루브 스크류 세트

| 주문 번호    | 본체 재질    | 포함 (개)<br>(LOCTITE 접착제 638 및 648은 공급 범위에 포함 안 됨)                                                                                        |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K0405.01 | 스틸       | M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40 |
| K0405.02 | 스테인레스 스틸 | M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40 |

#### LOCTITE 접착제 (부속품)

| 주문 번호         | 모델 1  | 패키지     | 전단 강도<br>N/mm <sup>2</sup> | 개방 토크<br>Nm | 온도 저항            |
|---------------|-------|---------|----------------------------|-------------|------------------|
| K0655.6380010 | 추가 제품 | 10 ml 병 | 20-35                      | 35-60       | -55 °C - +150 °C |
| K0655.6480010 | 추가 제품 | 10 ml 병 | 16-30                      | 30-55       | -55 °C - +175 °C |