

높이 조절형 장치 다리

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 열가소성, 강화 유리 섬유.
육각 나사, 스틸.

표면 마무리:

하우징, 검정색.
육각 나사, 아연 도금.


정보:

평평한 끝과 접시형 육각 스크류로 인해 장치 다리는 고른 표면에 설치할 때에 특히 적합함.
장치 다리 높이는 손 또는 공작물에 의해 너트를 돌려 수평을 잡을 수 있음.

도면 설명:

- 1) 최종 피스
- 2) 너트

도면



품목 요약

높이 조절형 장치 다리

주문 번호	A	B	D	D2 접시 머리 나사용	H1	SW1	부하 max. kN (정적 부하)
K0433.3004	30	20,5	30	M4	35-50	22	1,5
K0433.4006	40	28	40	M6	45-65	30	1,5

높이 조절형 장치 다리

품목 요약
