

힌지 플라스틱, 래칭 기능

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

힌지와 덮개 열가소성 PA 강화 유리 섬유.
스테인레스 스틸 축.

표면 마무리:

힌지 및 덮개 검정색.
축 소재.


정보:

힌지에 래칭 기능이 있습니다. 이 잠금 래치는 네 위치에서 잠겨, 도어와 플랩을 열려 있게 하거나 안전하게 닫힌 상태를 유지합니다. 힌지는 알루미늄 프로파일용 가이드 탭 포함/불포함하여 공급됩니다.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.



주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	B	슬롯용 가이드 탭	F1 N	F2 N	max. 토크 Nm
K0439.56181800	54	17,75	17,75	27	27	56	-	400	350	2
K0439.56181806	54	17,75	17,75	27	27	56	6	400	350	2
K0439.56181808	54	17,75	17,75	27	27	56	8	400	350	2
K0439.56232300	73,5	22,75	22,75	36,75	36,75	56	-	600	425	2
K0439.56232308	73,5	22,75	22,75	36,75	36,75	56	8	600	425	2
K0439.56232310	73,5	22,75	22,75	36,75	36,75	56	10	600	425	2