

로킹 스크류, 자석 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성, 폴리아미드 66. 영구 자석 페라이트.

표면 마무리:

검정색. 비석면 가스킷.


온도 범위:

온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.

도면 설명:

- 1) 가스킷
- 2) 솔레노이드

도면



품목 요약

로킹 스크류, 자석 있음

주문 번호	D	D1	D2	L	L1	L2	SW
K0452.20014	20	G1/4	8	7	9	5	17
K0452.22038	22	G3/8	13	7,5	10	10	18
K0452.27012	27	G1/2	13	8	11	9	24
K0452.34034	34	G3/4	19,6	9	11	6,5	30
K0452.42100	42	G1	19,6	10,5	12	14	35
K0452.201415	20	M14X1,5	8	7	9	5	17