

로킹 스크류

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성, 폴리아미드 66.

표면 마무리:

검정색. 비석면 가스킷.

온도 범위:

온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.

도면 설명:

타입 A: 주입 기호 있음


타입 B: 주입 기호 및 배기 구멍 있음

타입 C: 배출 기호 있음

1) 가스킷

2) 배기 구멍은 타입 B에만 있음

도면



품목 요약

로킹 스크류

주문 번호 타입 A	주문 번호 타입 B	주문 번호 타입 C	D	D1	L	L1	SW	조임 토크 max. Nm
K0454.119014	K0454.219014	K0454.319014	19,5	G1/4	7	9/9/9	17	5
K0454.122038	K0454.222038	K0454.322038	22	G3/8	7,5	10/10/10	18	8
K0454.128012	K0454.228012	K0454.328012	28	G1/2	7,5	11/11/11	24	9
K0454.134034	K0454.234034	K0454.334034	34	G3/4	9	11/11/11	30	11
K0454.142100	K0454.242100	K0454.342100	42	G1	10,5	12/12/12	35	-
K0454.151114	K0454.251114	K0454.351114	51	G1 1/4	12	13,5/13,5/13,5	42	-
K0454.158112	K0454.258112	K0454.358112	58	G1 1/2	10	14,5/14,5/14,5	50	-
K0454.174200	K0454.274200	K0454.374200	74	G2	13,5	16/16/16	64	-
K0454.1191415	K0454.2191415	K0454.3191415	19,5	M14X1,5	7	8/9/9	17	5

품목 요약

주문 번호 타입 A	주문 번호 타입 B	주문 번호 타입 C	D	D1	L	L1	SW	조임 토크 max. Nm
K0454.1211615	K0454.2211615	K0454.3211615	21	M16X1,5	7,5	10/10/10	18	6
K0454.1261815	K0454.2261815	K0454.3261815	26	M18X1,5	7,5	10/10/10	21	7
K0454.1282015	K0454.2282015	K0454.3282015	28	M20X1,5	8	10/10/10	24	8
K0454.1282215	K0454.2282215	K0454.3282215	28	M22X1,5	8	11/11/11	24	10
K0454.1524015	K0454.2524015	K0454.3524015	52	M40X1,5	10	13/13/13	42	-