

로킹 스토퍼, 오일 딥스틱

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 커버, 열가소성, 폴리아미드 66.
에어 필터, 폴리우레탄(PU 폼).
아연 딥 스틱.
O링, 고무(NBR), 70 쇼어.

표면 마무리:

하우징, 검정색.
덮개, 붉은색.
필터 매쉬 50µm.
오일 딥스틱, 인산염 처리.

온도 범위:

온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.

요청 시:

min-max 표시.


도면 설명:

타입 A: 배기장치 없음
타입 B: 배기장치 있음
타입 C: 배기장치 및 공기 필터 있음

- 1) O 링
- 2) 타입 C에만 공기 필터가 있음

로킹 스토퍼, 오일 딥스틱

도면



품목 요약

로킹 스토퍼, 오일 딥스틱

주문 번호 타입 A	주문 번호 타입 B	주문 번호 타입 C	D	D1	D2	L	L1	S min.
K0462.13018	K0462.23018	K0462.33018	30	18	23	14	14	8

