


## T형 튜브 커넥터 알루미늄

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

알루미늄 캐스팅, 소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

##### 표면 마무리:

진동 연마.


소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.

##### 요청 시:

고정용 클램프 레버 및 직경.


##### 액세서리:

원형 및 사각 튜브 K0493




## T형 튜브 커넥터 알루미늄

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

T형 튜브 커넥터, 알루미늄

## T형 튜브 커넥터 알루미늄

## 품목 요약

| 주문 번호       | A     | B     | C  | D  | E  | F    | G  | K   | L   | M  | P  | R    | S      |
|-------------|-------|-------|----|----|----|------|----|-----|-----|----|----|------|--------|
| K0475.51212 | 12,1  | 12,1  | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56  | 66  | 43 | 23 | 49   | M6x20  |
| K0475.51414 | 14,1  | 14,1  | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56  | 66  | 43 | 23 | 49   | M6x20  |
| K0475.51515 | 15,1  | 15,1  | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56  | 66  | 43 | 23 | 49   | M6x20  |
| K0475.51616 | 16,1  | 16,1  | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56  | 66  | 43 | 23 | 49   | M6x20  |
| K0475.51818 | 18,1  | 18,1  | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56  | 66  | 43 | 23 | 49   | M6x20  |
| K0475.52020 | 20,1  | 20,1  | 38 | 40 | 45 | 53   | 40 | 80  | 93  | 60 | 33 | 72,5 | M8x25  |
| K0475.52525 | 25,1  | 25,1  | 38 | 40 | 45 | 53   | 40 | 80  | 93  | 60 | 33 | 72,5 | M8x25  |
| K0475.53030 | 30,1  | 30,1  | 38 | 40 | 45 | 53   | 40 | 80  | 93  | 60 | 33 | 72,5 | M8x25  |
| K0475.54040 | 40,15 | 40,15 | 55 | 56 | 60 | 74   | 56 | 116 | 134 | 88 | 40 | 108  | M10x30 |
| K0475.55050 | 50,22 | 50,22 | 63 | 66 | 66 | 84   | 66 | 131 | 149 | 98 | 45 | 123  | M10x35 |