

T형 튜브 커넥터 플라스틱

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성.

소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

표면 마무리:

검정색.

소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.

정보:



T형 튜브 커넥터로 30 mm 사각 튜브와 원형 튜브를 클램핑할 수 있음.
더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 K0491 리덕싱 슬리브를 사용하여 알맞게 조절할 수 있음.

요청 시:

고정용 플라스틱 클램프 레버.

액세서리:

- 리덕싱 슬리브 K0491
- 원형 및 사각 튜브 K0493




T형 튜브 커넥터 플라스틱

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

T형 튜브 커넥터 플라스틱

품목 요약

T형 튜브 커넥터, 플라스틱

주문 번호	A	B
K0476.3030	30	30