

원형 및 사각 튜브

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 1.0037.

알루미늄 EN AW-6060.

표면 마무리:

스틸, 아연 도금.

알루미늄, 산화 처리.

정보:

원형 튜브와 사각 튜브의 제조 오차는 튜브 클램핑 시스템에 각각 일치함.


*알루미늄 사각 튜브 10X10은 완전한 소재로만 공급 가능합니다.

요청 시:

- 고객 요청에 따라 절단(최대 길이 5,000mm)

- 스테인레스 스틸 튜브(최대 길이 3,000mm)

도면



품목 요약

원형 관

주문 번호	설명	본체 재질	명칭	D1	D2	L
K0493.0112X	라운드 튜브	스틸	Ø12 x 1,5	12 ±0,1	9	500/1000/2000
K0493.0114X	라운드 튜브	스틸	Ø14 x 1,5	14 ±0,1	11	500/1000/2000
K0493.0115X	라운드 튜브	스틸	Ø15 x 1,5	15 ±0,1	12	500/1000/2000
K0493.0116X	라운드 튜브	스틸	Ø16 x 1,5	16 ±0,1	13	500/1000/2000
K0493.0118X	라운드 튜브	스틸	Ø18 x 1,5	18 ±0,1	15	500/1000/2000
K0493.0120X	라운드 튜브	스틸	Ø20 x 2	20 ±0,1	16	500/1000/2000
K0493.0125X	라운드 튜브	스틸	Ø25 x 2	25 ±0,1	21	500/1000/2000
K0493.0130X	라운드 튜브	스틸	Ø30 x 2	30 ±0,1	26	500/1000/2000
K0493.0140X	라운드 튜브	스틸	Ø40 x 4	40 ±0,15	32	500/1000/2000
K0493.0150X	라운드 튜브	스틸	Ø50 x 4	50 ±0,2	42	500/1000/2000
K0493.0220X	라운드 튜브	알루미늄	Ø20 x 3	20 ±0,1	14	500/1000/2000
K0493.0230X	라운드 튜브	알루미늄	Ø30 x 2	30 ±0,1	26	500/1000/2000

원형 및 사각 튜브

품목 요약

주문 번호	설명	본체 재질	명칭	D1	D2	L
K0493.0240X	라운드 튜브	알루미늄	Ø40 x 3	40 ±0,15	34	500/1000/2000
K0493.0250X	라운드 튜브	알루미늄	Ø50 x 3	50 ±0,2	44	500/1000/2000

사각 튜브

주문 번호	설명	본체 재질	명칭	D1	D2	L
K0493.4120X	사각 튜브	스틸	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	500/1000/2000
K0493.4125X	사각 튜브	스틸	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	500/1000/2000
K0493.4130X	사각 튜브	스틸	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	500/1000/2000
K0493.4140X	사각 튜브	스틸	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	500/1000/2000
K0493.4210X	사각 튜브	알루미늄	10 x 10	10*	-	500/1000/2000
K0493.4220X	사각 튜브	알루미늄	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	500/1000/2000
K0493.4230X	사각 튜브	알루미늄	30 x 30 x 2	30 ±0,2	26	500/1000/2000
K0493.4240X	사각 튜브	알루미늄	40 x 40 x 4	40 ±0,3	32	500/1000/2000