

퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스프indel

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸

폴리아미드 그립 유닛.

표면 마무리:

침질 탄화 및 검정색 산화 처리.

그립 부품: 파란색, 검정색 또는 빨간색

정보:

정비가 필요 없는 높은 품질의 조인트 부상.

열거나 닫을 때 지속적이고 일정한 힘 사용.

최적합 상태의 안정성은 U-프로필 원추형

클램핑 압으로 구현됨.

요청 시:

기타 핸들 색상

액세서리:

K0106

K0383


K0388

K0390

K0391

K0392

K0393



product
design
award




킵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스프indel

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

킵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스프indel

주문 번호	구성품 색상	장착 홀 모양	홀딩암의 개구 각도	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N
K0661.005001	균청색 RAL 5002	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0661.006001	균청색 RAL 5002	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008001	균청색 RAL 5002	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010001	균청색 RAL 5002	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012001	균청색 RAL 5002	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800
K0661.005000	검회색 RAL 7021	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0661.006000	검회색 RAL 7021	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008000	검회색 RAL 7021	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010000	검회색 RAL 7021	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012000	검회색 RAL 7021	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800
K0661.005003	신호등 빨강 RAL 3020	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0661.006003	신호등 빨강 RAL 3020	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008003	신호등 빨강 RAL 3020	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010003	신호등 빨강 RAL 3020	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012003	신호등 빨강 RAL 3020	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800

퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스피들

품목 요약

주문 번호	구성품 색상	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	H1	L	L1
K0661.005001	군청색 RAL 5002	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	26,2	5,2	5,5	52,2	47,9	125,7	41,8
K0661.006001	군청색 RAL 5002	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	43,5	36,9	8	5,5	75,2	71	186,6	60,5
K0661.008001	군청색 RAL 5002	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	41,5	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	223,1	74,9
K0661.010001	군청색 RAL 5002	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	47	59,6	10	8,8	114,3	107,5	279,4	103,9
K0661.012001	군청색 RAL 5002	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	47	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	314,7	122
K0661.005000	검회색 RAL 7021	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	26,2	5,2	5,5	52,2	47,9	125,7	41,8
K0661.006000	검회색 RAL 7021	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	43,5	36,9	8	5,5	75,2	71	186,6	60,5
K0661.008000	검회색 RAL 7021	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	41,5	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	223,1	74,9
K0661.010000	검회색 RAL 7021	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	47	59,6	10	8,8	114,3	107,5	279,4	103,9
K0661.012000	검회색 RAL 7021	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	47	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	314,7	122
K0661.005003	신호등 빨강 RAL 3020	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	26,2	5,2	5,5	52,2	47,9	125,7	41,8
K0661.006003	신호등 빨강 RAL 3020	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	43,5	36,9	8	5,5	75,2	71	186,6	60,5
K0661.008003	신호등 빨강 RAL 3020	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	41,5	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	223,1	74,9
K0661.010003	신호등 빨강 RAL 3020	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	47	59,6	10	8,8	114,3	107,5	279,4	103,9
K0661.012003	신호등 빨강 RAL 3020	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	47	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	314,7	122