키웨이 DIN 6885 A

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
스틸 1.1192 또는 스테인레스 스틸 1.4571.

표면 마무리:
무광택 처리.

적용 예:



도면



품목 요약

키웨이 DIN 6885 A

주문 번호	본체 재질	B	H	L = 길이
K0696.03X8	스틸	3	3	8
K0696.03X10	스틸	3	3	10
K0696.03X12	스틸	3	3	12
K0696.03X14	스틸	3	3	14
K0696.03X16	스틸	3	3	16
K0696.03X18	스틸	3	3	18
K0696.03X20	스틸	3	3	20
K0696.03X22	스틸	3	3	22
K0696.03X25	스틸	3	3	25
K0696.03X28	스틸	3	3	28

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

키웨이 DIN 6885 A

품목 요약

주문 번호	본체 재질	B	H	L = 길이
K0696.04X8	스틸	4	4	8
K0696.04X10	스틸	4	4	10
K0696.04X12	스틸	4	4	12
K0696.04X14	스틸	4	4	14
K0696.04X16	스틸	4	4	16
K0696.04X18	스틸	4	4	18
K0696.04X20	스틸	4	4	20
K0696.04X22	스틸	4	4	22
K0696.04X25	스틸	4	4	25
K0696.04X28	스틸	4	4	28
K0696.05X12	스틸	5	5	12
K0696.05X14	스틸	5	5	14
K0696.05X16	스틸	5	5	16
K0696.05X18	스틸	5	5	18
K0696.05X20	스틸	5	5	20
K0696.05X22	스틸	5	5	22
K0696.05X25	스틸	5	5	25
K0696.05X28	스틸	5	5	28
K0696.05X32	스틸	5	5	32
K0696.05X36	스틸	5	5	36
K0696.05X40	스틸	5	5	40
K0696.06X12	스틸	6	6	12
K0696.06X14	스틸	6	6	14
K0696.06X16	스틸	6	6	16
K0696.06X18	스틸	6	6	18
K0696.06X20	스틸	6	6	20
K0696.06X22	스틸	6	6	22
K0696.06X25	스틸	6	6	25
K0696.06X28	스틸	6	6	28
K0696.06X32	스틸	6	6	32
K0696.06X36	스틸	6	6	36
K0696.06X40	스틸	6	6	40
K0696.06X45	스틸	6	6	45
K0696.08X14	스틸	8	7	14
K0696.08X16	스틸	8	7	16
K0696.08X18	스틸	8	7	18
K0696.08X20	스틸	8	7	20
K0696.08X22	스틸	8	7	22
K0696.08X25	스틸	8	7	25
K0696.08X28	스틸	8	7	28
K0696.08X32	스틸	8	7	32
K0696.08X36	스틸	8	7	36
K0696.08X40	스틸	8	7	40
K0696.08X45	스틸	8	7	45
K0696.08X50	스틸	8	7	50
K0696.08X70	스틸	8	7	70
K0696.10X22	스틸	10	8	22
K0696.10X25	스틸	10	8	25
K0696.10X28	스틸	10	8	28
K0696.10X32	스틸	10	8	32
K0696.10X36	스틸	10	8	36
K0696.10X40	스틸	10	8	40
K0696.10X45	스틸	10	8	45
K0696.10X50	스틸	10	8	50
K0696.10X56	스틸	10	8	56
K0696.10X70	스틸	10	8	70
K0696.10X80	스틸	10	8	80
K0696.12X25	스틸	12	8	25
K0696.12X28	스틸	12	8	28
K0696.12X32	스틸	12	8	32
K0696.12X36	스틸	12	8	36
K0696.12X40	스틸	12	8	40
K0696.12X45	스틸	12	8	45

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

키웨이 DIN 6885 A

품목 요약

주문 번호	본체 재질	B	H	L = 길이
K0696.12X50	스틸	12	8	50
K0696.12X56	스틸	12	8	56
K0696.12X70	스틸	12	8	70
K0696.12X80	스틸	12	8	80
K0696.14X25	스틸	14	9	25
K0696.14X28	스틸	14	9	28
K0696.14X32	스틸	14	9	32
K0696.14X36	스틸	14	9	36
K0696.14X40	스틸	14	9	40
K0696.14X45	스틸	14	9	45
K0696.14X50	스틸	14	9	50
K0696.14X56	스틸	14	9	56
K0696.14X70	스틸	14	9	70
K0696.14X80	스틸	14	9	80
K0696.16X50	스틸	16	10	50
K0696.16X56	스틸	16	10	56
K0696.16X63	스틸	16	10	63
K0696.16X70	스틸	16	10	70
K0696.16X80	스틸	16	10	80
K0696.16X90	스틸	16	10	90
K0696.16X100	스틸	16	10	100
K0696.103X10	스테인레스 스틸	3	3	10
K0696.103X12	스테인레스 스틸	3	3	12
K0696.103X16	스테인레스 스틸	3	3	16
K0696.103X20	스테인레스 스틸	3	3	20
K0696.104X10	스테인레스 스틸	4	4	10
K0696.104X12	스테인레스 스틸	4	4	12
K0696.104X14	스테인레스 스틸	4	4	14
K0696.104X16	스테인레스 스틸	4	4	16
K0696.104X18	스테인레스 스틸	4	4	18
K0696.104X20	스테인레스 스틸	4	4	20
K0696.104X22	스테인레스 스틸	4	4	22
K0696.105X12	스테인레스 스틸	5	5	12
K0696.105X14	스테인레스 스틸	5	5	14
K0696.105X16	스테인레스 스틸	5	5	16
K0696.105X18	스테인레스 스틸	5	5	18
K0696.105X20	스테인레스 스틸	5	5	20
K0696.105X22	스테인레스 스틸	5	5	22
K0696.105X25	스테인레스 스틸	5	5	25
K0696.105X28	스테인레스 스틸	5	5	28
K0696.105X36	스테인레스 스틸	5	5	36
K0696.105X40	스테인레스 스틸	5	5	40
K0696.106X12	스테인레스 스틸	6	6	12
K0696.106X14	스테인레스 스틸	6	6	14
K0696.106X16	스테인레스 스틸	6	6	16
K0696.106X18	스테인레스 스틸	6	6	18
K0696.106X20	스테인레스 스틸	6	6	20
K0696.106X22	스테인레스 스틸	6	6	22
K0696.106X25	스테인레스 스틸	6	6	25
K0696.106X28	스테인레스 스틸	6	6	28
K0696.106X32	스테인레스 스틸	6	6	32
K0696.106X36	스테인레스 스틸	6	6	36
K0696.106X40	스테인레스 스틸	6	6	40
K0696.108X16	스테인레스 스틸	8	7	16
K0696.108X18	스테인레스 스틸	8	7	18
K0696.108X20	스테인레스 스틸	8	7	20
K0696.108X22	스테인레스 스틸	8	7	22
K0696.108X25	스테인레스 스틸	8	7	25
K0696.108X28	스테인레스 스틸	8	7	28
K0696.108X32	스테인레스 스틸	8	7	32
K0696.108X36	스테인레스 스틸	8	7	36
K0696.108X40	스테인레스 스틸	8	7	40
K0696.108X45	스테인레스 스틸	8	7	45

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

키웨이 DIN 6885 A

품목 요약

주문 번호	본체 재질	B	H	L = 길이
K0696.108X50	스테인레스 스틸	8	7	50
K0696.108X70	스테인레스 스틸	8	7	70
K0696.110X22	스테인레스 스틸	10	8	22
K0696.110X25	스테인레스 스틸	10	8	25
K0696.110X28	스테인레스 스틸	10	8	28
K0696.110X32	스테인레스 스틸	10	8	32
K0696.110X36	스테인레스 스틸	10	8	36
K0696.110X40	스테인레스 스틸	10	8	40
K0696.110X45	스테인레스 스틸	10	8	45
K0696.110X50	스테인레스 스틸	10	8	50
K0696.110X56	스테인레스 스틸	10	8	56
K0696.110X70	스테인레스 스틸	10	8	70
K0696.110X80	스테인레스 스틸	10	8	80
K0696.112X28	스테인레스 스틸	12	8	28
K0696.112X32	스테인레스 스틸	12	8	32
K0696.112X36	스테인레스 스틸	12	8	36
K0696.112X40	스테인레스 스틸	12	8	40
K0696.112X45	스테인레스 스틸	12	8	45
K0696.112X50	스테인레스 스틸	12	8	50
K0696.112X56	스테인레스 스틸	12	8	56
K0696.112X70	스테인레스 스틸	12	8	70
K0696.112X80	스테인레스 스틸	12	8	80
K0696.114X32	스테인레스 스틸	14	9	32
K0696.114X40	스테인레스 스틸	14	9	40
K0696.114X45	스테인레스 스틸	14	9	45
K0696.114X50	스테인레스 스틸	14	9	50
K0696.114X56	스테인레스 스틸	14	9	56
K0696.114X70	스테인레스 스틸	14	9	70
K0696.114X80	스테인레스 스틸	14	9	80
K0696.116X50	스테인레스 스틸	16	10	50
K0696.116X63	스테인레스 스틸	16	10	63
K0696.116X70	스테인레스 스틸	16	10	70
K0696.116X80	스테인레스 스틸	16	10	80
K0696.116X90	스테인레스 스틸	16	10	90
K0696.116X100	스테인레스 스틸	16	10	100

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG