

드릴 홀 없는 스위벨 풋

품목 설명/제품 이미지

**설명****재질:**

풋 플레이트 및 나사 스펀들, 스틸.


표면 마무리:

풋 플레이트 및 나사 스펀들, 아연 도금.

정보:나사 스펀들은 풋 플레이트로 눌러
돌릴 수 있음.

드릴 홀 없는 스위벨 풋

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	D	D1	H	H1	L	SW
K0678.03008X016	보어 홀 없음	30	M8	11	27	16	13
K0678.03008X020	보어 홀 없음	30	M8	11	31	20	13
K0678.03008X030	보어 홀 없음	30	M8	11	41	30	13
K0678.03008X040	보어 홀 없음	30	M8	11	51	40	13
K0678.03008X050	보어 홀 없음	30	M8	11	61	50	13
K0678.03010X016	보어 홀 없음	30	M10	12,5	28,5	16	17
K0678.03010X020	보어 홀 없음	30	M10	12,5	32,5	20	17
K0678.03010X030	보어 홀 없음	30	M10	12,5	42,5	30	17
K0678.03010X040	보어 홀 없음	30	M10	12,5	52,5	40	17
K0678.03010X050	보어 홀 없음	30	M10	12,5	62,5	50	17
K0678.03010X060	보어 홀 없음	30	M10	12,5	72,5	60	17
K0678.04008X016	보어 홀 없음	40	M8	11	27	16	13
K0678.04008X020	보어 홀 없음	40	M8	11	31	20	13
K0678.04008X030	보어 홀 없음	40	M8	11	41	30	13
K0678.04008X040	보어 홀 없음	40	M8	11	51	40	13
K0678.04008X050	보어 홀 없음	40	M8	11	61	50	13
K0678.04010X016	보어 홀 없음	40	M10	11	27	16	17
K0678.04010X020	보어 홀 없음	40	M10	11	31	20	17
K0678.04010X030	보어 홀 없음	40	M10	11	41	30	17

드릴 홀 없는 스위벨 풋

품목 요약

주문 번호	모델 1	D	D1	H	H1	L	SW
K0678.04010X040	보어 홀 없음	40	M10	11	51	40	17
K0678.04010X050	보어 홀 없음	40	M10	11	61	50	17
K0678.04010X060	보어 홀 없음	40	M10	11	71	60	17
K0678.05008X016	보어 홀 없음	50	M8	12,5	28,5	16	13
K0678.05008X020	보어 홀 없음	50	M8	12,5	32,5	20	13
K0678.05008X030	보어 홀 없음	50	M8	12,5	42,5	30	13
K0678.05008X040	보어 홀 없음	50	M8	12,5	52,5	40	13
K0678.05008X050	보어 홀 없음	50	M8	12,5	62,5	50	13
K0678.05010X016	보어 홀 없음	50	M10	14	30	16	17
K0678.05010X020	보어 홀 없음	50	M10	14	34	20	17
K0678.05010X030	보어 홀 없음	50	M10	14	44	30	17
K0678.05010X040	보어 홀 없음	50	M10	14	54	40	17
K0678.05010X050	보어 홀 없음	50	M10	14	64	50	17
K0678.05010X060	보어 홀 없음	50	M10	14	74	60	17
K0678.06008X016	보어 홀 없음	60	M8	13,5	29,5	16	13
K0678.06008X020	보어 홀 없음	60	M8	13,5	33,5	20	13
K0678.06008X030	보어 홀 없음	60	M8	13,5	43,5	30	13
K0678.06008X040	보어 홀 없음	60	M8	13,5	53,5	40	13
K0678.06008X050	보어 홀 없음	60	M8	13,5	63,5	50	13
K0678.06010X016	보어 홀 없음	60	M10	15	31	16	17
K0678.06010X020	보어 홀 없음	60	M10	15	35	20	17
K0678.06010X030	보어 홀 없음	60	M10	15	45	30	17
K0678.06010X040	보어 홀 없음	60	M10	15	55	40	17
K0678.06010X050	보어 홀 없음	60	M10	15	65	50	17
K0678.06010X060	보어 홀 없음	60	M10	15	75	60	17