

구면 시트가 있는 육각 너트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

단강 또는 스테인레스 스틸 A2.

표면 마무리:

스틸 버전:


900N/mm², 검정 산화.

스테인레스 스틸 버전:


900N/mm², 블랭크

정보:

분실 방지 장치가 있는 부품(일체형).



도면



품목 요약

구면 시트가 있는 육각 너트

품목 요약

볼 시트가 있는 육각 너트

주문 번호	본체 재질	D	D1	H	SW
K0794.08	스틸	M8	18	15	13
K0794.10	스틸	M10	22	18,5	17
K0794.12	스틸	M12	25	22,5	19
K0794.16	스틸	M16	31	29	24
K0794.808	스테인레스 스틸 A2	M8	18	15	13
K0794.810	스테인레스 스틸 A2	M10	22	18,5	17
K0794.812	스테인레스 스틸 A2	M12	25	22,5	19
K0794.816	스테인레스 스틸 A2	M16	31	29	24