


# 스테인레스 스틸 눈금자 자가 접착식

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

**재질:**  
스테인리스 스틸 1.4310.


**표면 마무리:**  
무광택 처리.

**정보:**  
스테인레스 스틸 눈금자, 잘 휘어지지 않는 사양, 눈금자가 접착식 뒷면. 단면 15 x 1 mm.

무광 처리 표면 및 심흑색 명암대비가 강한 눈금 표시. 눈금 표시는 깊은 레이저 각인으로 새겨져 있습니다.

- 요청 시:**
- 영점 우측/좌측 혹은 중앙
  - 눈금 표시 상단/우측 혹은 양면
  - 다른 길이

## 도면



## 품목 요약

### 스테인레스 스틸 눈금자, 자가 접착식

주문 번호 자가 접착식	제품 타입	모델 1	제로점	분할	눈금	B	H	L
K0759.000010X	눈금자	수평	좌측	1 mm	아래쪽	15	1	300/500/700/1000
K0759.010010X	눈금자	수직	상단	1 mm	왼쪽	15	1	300/500/700/1000

### 스테인레스 스틸 버니어 캘리퍼스 및 영점 표시, 자가 접착식

주문 번호	제품 타입	모델 1	제로점	눈금	B	H
K0759.0001	버니어 캘리퍼스	수평	좌측	상단	15	1
K0759.0101	버니어 캘리퍼스	수직	상단	오른쪽	15	1
K0759.00	영점 표시	수평	-	-	15	1

## 스테인레스 스틸 눈금자 자가 접착식

## 품목 요약

주문 번호	제품 타입	모델 1	제로점	눈금	B	H
K0759.01	영점 표시	수직	-	-	15	1