

볼 노브, 광택, DIN 319 확장형, 타입 L, 클램핑 슬리브 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열경화성 PF 31, 검정색.아연 도금, 스틸 부싱.

표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

정보:


타입 L 조립: 볼 헤드는 가볍게 망치로 쳐서 고정시킵니다. 최대 무게가 200 g인 고무 또는 플라스틱 망치만 사용하세요!

샤프트 오차:

클램핑 슬리브 볼 노브는 오차 h9의 표준형 바에 끼울 수 있음.

함께 제공되는 클램핑 슬리브는 고정적이고 안정적인 위치를 보장함.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 색상	D	D1	D6	H	T
K0159.42005	L	검정	5	20	12	18	13
K0159.42506	L	검정	6	25	15	23	16
K0159.42508	L	검정	8	25	15	23	15
K0159.43208	L	검정	8	32	18	29	15
K0159.43210	L	검정	10	32	18	29	20
K0159.44010	L	검정	10	40	20	37,5	20
K0159.44012	L	검정	12	40	20	37,5	23
K0159.45012	L	검정	12	50	28	48	20