

인덱스 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 플라스틱 버섯형 그립 있음, 잠금 홈 없음, 잠금 너트 있음
 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀, 패삭강.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리:

스틸 버전:

나사 슬리브, 검정 산화처리.

잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브, 무광택 처리.


잠금 핀, 연마, 무광택 처리.

그립 레버, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.

요청 시:

특수 설계 버전.

인덱스 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 플라스틱 버섯형 그립 있음, 잠금 홈 없음, 잠금 너트 있음
도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 품체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약.	탄성 종료 F2 약. N
K0631.6903	B	스틸	경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
K0631.6004	B	스틸	경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K0631.6105	B	스틸	경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K0631.6206	B	스틸	경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K0631.6308	B	스틸	경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K0631.6410	B	스틸	경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K0631.690384	B	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
K0631.600484	B	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K0631.610584	B	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K0631.620684	B	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K0631.630884	B	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K0631.641084	B	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K0631.16903	B	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
K0631.16004	B	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K0631.16105	B	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K0631.16206	B	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K0631.16308	B	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K0631.16410	B	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K0631.1690384	B	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
K0631.1600484	B	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K0631.1610584	B	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K0631.1620684	B	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14

**인덱스 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 플라스틱 버
섯형 그립 있음, 잠금 홈 없음, 잠금 너트 있음**
품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0631.1630884	B	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K0631.1641084	B	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32