

오일 레벨 게이지, 롱 버전

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 알루미늄.
 튜브, 폴리카보네이트
 캡, 폴리아미드
 O링 및 가스킷, 고무(NBR), 70 쇼어.
 나사 및 육각 너트, 스틸.

표면 마무리:

관찰창은 투명해야 함
 나사와 육각 너트는 아연 도금 처리됨


정보:

오일 레벨 표시기는 그림에 표시된 것처럼 혹은 직접 나사 홀에 설치할 수 있습니다. 마운팅 보어홀 축 간격 = $L1 \pm 0,3$. 최고 작동 온도는 90°C입니다. 최대 압력은 1bar입니다.
 고정 나사의 최대 토크는 5Nm입니다.

도면 설명:

- 1) 가스킷
- 2) O 링

도면



오일 레벨 게이지, 롱 버전

품목 요약

오일 레벨 게이지, 롱 버전

주문 번호	B	D1	H	H1	L	L1
K1100.1300	30	M12	30	16,5	325	300
K1100.1400	30	M12	30	16,5	425	400
K1100.1500	30	M12	30	16,5	525	500