

널링 너브, 알루미늄

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

본체, 알루미늄.

덮개, 열가소성 PA6.

나사형 핀, 스테인리스 스틸

표면 마무리:

본체, 검은색, 산화처리




덮개, 연회색, RAL 7035.

나사형 핀, 비가공.

요청 시:

기타 내부 나사, 색상 및 특수 설계 사양

도면



품목 요약

널링 너브, 알루미늄

주문 번호	D	D1	D4	H	H2	T
K1099.27085	8	27	M4	18	5,5	11
K1099.27105	10	27	M4	18	5,5	11
K1099.34105	10	34	M5	21	7	14
K1099.34125	12	34	M5	21	7	14
K1099.42125	12	42	M5	24,5	8,5	15
K1099.42145	14	42	M5	24,5	8,5	15

