K0479

튜브 커넥터 플랜지 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지





설명

재질:
스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
실린더형 나사 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.
Ø 30mm 이상의 육각 나사 ISO 4017, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:
전해 연마.

정보:
직경이 30mm 및 40mm인 튜브 커넥터에는 육각 나사의 나사산을 오염과 손상으로부터 보호하는 실리콘제 나사 덮개가 있습니다.

요청 시:
고정용 클램핑 레버.

액세서리:
원형 및 사각 튜브 K0493

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

튜브 커넥터 플랜지 스테인리스 스틸

도면



품목 요약

튜브 커넥터 플랜지, 스테인리스 스틸

주문 번호	타입	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	S	U
K0479.112	A	12,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40.5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.114	A	14,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40.5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.116	A	16,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40.5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.118	A	18,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40.5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.120	A	20,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40.5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.130	B	30,1	7	30	37,4	32,4	-	55	60	50	59,2	78	7	40	45.5	M8x30	-
K0479.140	B	40,17	9	42	49,4	46,4	-	80	60	69	80	80	10	60	52	M10x35	-

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG