

리테이닝 케이블, 타입 A, 루프 및 러그 장착

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

리테이닝 케이블, 스테인레스 스틸
클램프 및 케이블 러그 크림핑, 알루미늄.


표면 마무리:

합성수지 피복에 감싸여 있는 리테이닝 케이블

정보:

리테이닝 케이블과 키 링 K0367로 볼 잠금
볼트 K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791
와 잠금 핀 K0365를 소실되지 않게
할 수 있음.
리테이닝 케이블의 고정을 위해서 스크류
M5가 사용됨.
적용 온도: +80 °C.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	L	D	D1
K0367.0150	A	150	1,6	11,5
K0367.0200	A	200	1,6	11,5
K0367.0300	A	300	1,6	11,5
K0367.0500	A	500	1,6	11,5