

힌지, 스틸 소재, 반영구적

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
이형강.
부상: 메탈로플라스트.

표면 마무리:
스틸 부품: 광택처리.

도면



품목 요약

힌지, 스틸 소재, 반영구적

주문 번호	타입	A	A1	A2	A3	A4	B
K1141.06707050	A	140	39	39	70	70	50
K1141.06703550	B	105	39	21	70	35	50
K1141.06353550	C	70	21	21	35	35	50