K1163

널링 스크류, 낮음 스틸 및 스테인레스 스틸 소재 DIN 653

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
스틸 또는 스테인레스 스틸 (A1).

표면 마무리:
스틸: 강도 5.8, 자연적 마무리
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.

정보:
DIN 653 또는 DIN 653-A에 따라 배송됩니다.

스틸로 된 널링 나사는 산화 처리가 되어 있어 색상이 검정색으로 변할 수 있습니다.
*H 치수가 없는 널링 나사는 샤프트가 없습니다.

도면



품목 요약

널링 스크류, 낮은 모델, 스틸 및 스테인레스 스틸 소재, DIN 653

주문 번호	본체 재질	D	D1	D3	H	K	L
K1163.03X10	스틸	M3	12	3	-	2,5	10
K1163.03X12	스틸	M3	12	3	4,5	2,5	12
K1163.03X16	스틸	M3	12	3	4,5	2,5	16
K1163.04X8	스틸	M4	16	4	-	3,5	8
K1163.04X10	스틸	M4	16	4	-	3,5	10
K1163.04X12	스틸	M4	16	4	-	3,5	12
K1163.04X16	스틸	M4	16	4	6,5	3,5	16
K1163.04X20	스틸	M4	16	4	6,5	3,5	20
K1163.05X10	스틸	M5	20	5	-	4	10
K1163.05X12	스틸	M5	20	5	-	4	12
K1163.05X16	스틸	M5	20	5	-	4	16
K1163.05X20	스틸	M5	20	5	7	4	20
K1163.05X25	스틸	M5	20	5	7	4	25
K1163.05X30	스틸	M5	20	5	7	4	30
K1163.06X12	스틸	M6	24	6	-	5	12
K1163.06X16	스틸	M6	24	6	-	5	16
K1163.06X20	스틸	M6	24	6	9	5	20
K1163.06X25	스틸	M6	24	6	9	5	25
K1163.06X30	스틸	M6	24	6	9	5	30
K1163.06X35	스틸	M6	24	6	9	5	35
K1163.06X40	스틸	M6	24	6	9	5	40

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

널링 스크류, 낮음 스틸 및 스테인레스 스틸 소재 DIN 653

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	D1	D3	H	K	L
K1163.08X16	스틸	M8	30	8	-	6	16
K1163.08X20	스틸	M8	30	8	-	6	20
K1163.08X25	스틸	M8	30	8	11	6	25
K1163.08X30	스틸	M8	30	8	11	6	30
K1163.08X35	스틸	M8	30	8	11	6	35
K1163.08X40	스틸	M8	30	8	11	6	40
K1163.10X20	스틸	M10	36	10	-	8	20
K1163.10X25	스틸	M10	36	10	-	8	25
K1163.10X30	스틸	M10	36	10	14	8	30
K1163.10X35	스틸	M10	36	10	14	8	35
K1163.10X40	스틸	M10	36	10	14	8	40
K1163.032X10	스테인레스 스틸	M3	12	3	-	2,5	10
K1163.032X12	스테인레스 스틸	M3	12	3	4,5	2,5	12
K1163.032X16	스테인레스 스틸	M3	12	3	4,5	2,5	16
K1163.042X8	스테인레스 스틸	M4	16	4	-	3,5	8
K1163.042X10	스테인레스 스틸	M4	16	4	-	3,5	10
K1163.042X12	스테인레스 스틸	M4	16	4	-	3,5	12
K1163.042X16	스테인레스 스틸	M4	16	4	6,5	3,5	16
K1163.042X20	스테인레스 스틸	M4	16	4	6,5	3,5	20
K1163.052X10	스테인레스 스틸	M5	20	5	-	4	10
K1163.052X12	스테인레스 스틸	M5	20	5	-	4	12
K1163.052X16	스테인레스 스틸	M5	20	5	-	4	16
K1163.052X20	스테인레스 스틸	M5	20	5	7	4	20
K1163.052X25	스테인레스 스틸	M5	20	5	7	4	25
K1163.052X30	스테인레스 스틸	M5	20	5	7	4	30
K1163.062X12	스테인레스 스틸	M6	24	6	-	5	12
K1163.062X16	스테인레스 스틸	M6	24	6	-	5	16
K1163.062X20	스테인레스 스틸	M6	24	6	9	5	20
K1163.062X25	스테인레스 스틸	M6	24	6	9	5	25
K1163.062X30	스테인레스 스틸	M6	24	6	9	5	30
K1163.062X35	스테인레스 스틸	M6	24	6	9	5	35
K1163.062X40	스테인레스 스틸	M6	24	6	9	5	40
K1163.082X16	스테인레스 스틸	M8	30	8	-	6	16
K1163.082X20	스테인레스 스틸	M8	30	8	-	6	20
K1163.082X25	스테인레스 스틸	M8	30	8	11	6	25
K1163.082X30	스테인레스 스틸	M8	30	8	11	6	30
K1163.102X20	스테인레스 스틸	M10	36	10	-	8	20
K1163.102X25	스테인레스 스틸	M10	36	10	-	8	25
K1163.102X30	스테인레스 스틸	M10	36	10	14	8	30
K1163.102X40	스테인레스 스틸	M10	36	10	14	8	40

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG