



텐션 클램프 K0910.3240...




900N의 클램핑력에서 토크 제한 조절 게이지는 5mm이고 그림의 손 힘은 120N입니다.

텐션 클램프 K0910.4050...




토크 제한 조절 게이지(mm)

스윙 클램프 K0912...3232



토크 제한 조절 게이지(mm)

스윙 클램프 K0912...4540



토크 제한 조절 게이지(mm)

주의:
 상기 성능 곡선은 그리스가 제거된 클램프에 적용됩니다.