

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀: 패삭강.

스테인리스 스틸 버전:
잠금 핀: 경화되지 않음:
나사 슬리브와 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성, 진회색.
잠금 해제 버튼, 열가소성, 빨강.

표면 마무리:

스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 버전:
나사 슬리브, 불랭크.
잠금 핀, 경화되지 않음, 연마 및 불랭크.


정보:

인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다.

푸시 버튼을 누르면 잠금 기능이 작동합니다.

빨강색 잠금 해제 버튼을 눌러 잠금 위치를 변경할 수 있습니다.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트로크 S	SW1	SW2	F x 30°	복원력 N
K1213.21051	B	스틸	경화	5	M10x1	25	50,5	17	7	15	5	13	17	1,3	8-12
K1213.22061	B	스틸	경화	6	M12x1,5	25	55,5	20	8	17	6	14	19	1,8	4-12
K1213.23081	B	스틸	경화	8	M16x1,5	33	76	26	10	23	8	19	24	2,3	10-20
K1213.24101	B	스틸	경화	10	M20x1,5	33	82	28	12	25	10	22	30	2,8	3-23
K1213.121051	B	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	25	50,5	17	7	15	5	13	17	1,3	8-12

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스
인덱스 플런저, 잠금 기능
품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트로크 S	SW1	SW2	F x 30°	복원력 N
K1213.122061	B	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	25	55,5	20	8	17	6	14	19	1,8	4-12
K1213.123081	B	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	33	76	26	10	23	8	19	24	2,3	10-20
K1213.124101	B	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	33	82	28	12	25	10	22	30	2,8	3-23