

폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

고광택 전해 연마.

정보:

조립 깊이가 작은 스테인레스 스틸 폴랩 그립.

바닥/마운팅 플레이트, 또는 서랍.

환원 스프링 유.

누른 후 휴식 위치로 그립을 자동으로


다시 돌림.

도면 설명:

1) 접시머리 나사 M4용

폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들

도면



품목 요약

스테인레스 스틸 폴딩 트레이 핸들

| 주문 번호 | A1 | B | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | T | T1 |
|-----------|---------|----|----|-----|----|--------|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|
| K1305.132 | 118±0,2 | 51 | 79 | 4,5 | 93 | 79±0,2 | 72 | 10,5 | 67 | 10 | 13 | 115 | 132 | 109 | 12 | 1,5 |