

## 암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함

품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

하우징, 스테인레스 스틸 1.4016.  
나사산, 스테인레스 스틸 1.4305.  
마그네트 코어, 하드 페라이트.

#### 표면 마무리:

무광택 처리.

#### 정보:

나사 있는 플랫 그리퍼, 차폐 시스템.

#### 온도 범위:

max. 220 °C.


#### 조립:

마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.

#### 도면 설명:

1) 접착 표면

### 도면



### 품목 요약

#### 암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함

주문 번호	D	D1	D2	H	H1	T	접착력 N
K1400.125	25 ±0,1	8	M5	7	16	10	32
K1400.132	32 ±0,1	8	M5	7	16	10	64
K1400.140	40 +0,2/-0,1	8	M5	8	16,5	10	100
K1400.150	50 +0,2/-0,1	8	M5	10	18,5	10	175
K1400.163	63 +0,3/-0,1	8	M5	14	22	10	280

암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인  
리스 스틸 하우징 포함  
품목 요약

---