

후크가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB 소재

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 및 후크, 스틸.
 마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).

표면 마무리:

하우징 및 후크, 아연 처리.

정보:

차폐 시스템.
 영구 자석 소재 NdFeB는 SmCo에 비해
 부착력이 10-20% 높습니다.


온도 범위:

max. 80 °C.

도면 설명:

1) 접착 표면

도면



품목 요약

후크가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), NdFeB 소재

주문 번호	D	D1	D2	H	H1	접착력 N
K1402.10	10	10	3	4,5	24	25
K1402.13	13	10	3	4,5	24	60
K1402.16	16	13	3,5	4,5	27	95
K1402.20	20	13	3,5	6	27,5	140
K1402.25	25	13	3,5	7	28	200
K1402.32	32	18,5	4,5	7	38	350

후크가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB 소재

품목 요약
