

퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스프링들

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성

정보:

K1256.01000 버전은 네오프렌
압력 패드를 공급함.

액세서리:

K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0106
K1441




퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스프링들

품목 설명/제품 이미지



퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스피들

도면



품목 요약

수평발 및 조절형 클램핑 스피들 장착 수직형 퀵 클램프

주문 번호	본체 재질	홀딩암의 개구 각도	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N
K1256.01000	스틸	100°	56°	50	700	1000	500	700
K1256.11000	스테인레스 스틸	100°	56°	50	700	1000	500	700

주문 번호	본체 재질	A	A1	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
K1256.01000	스틸	15,9	25,4	23,8	33,3	9	5	2	16	8	4,4	74,4	51	24,6	20,8	M5x37
K1256.11000	스테인레스 스틸	15,9	25,4	23,8	33,3	9	5	2	16	8	4,4	74,4	51	24,6	20,8	M5x30