

퀵 클램프 수평형 수직발, 풀 홀딩 암

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성


정보:
스핀들 클램프 용접 가능.

액세서리:

K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106

킵 클램프 수평형 수직발, 풀 홀딩 암

도면



품목 요약

수직발 및 풀 홀딩 암 장착 수평형 킵 클램프

주문 번호	홀딩암의 개구 각도	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N
K1433.03400	90°	72°	200	1400	3400	800	1900
K1433.05400	94°	76°	250	2400	5400	1100	3000

주문 번호	A	A1	A2	A4	B	B1	B3	C	C1	C2	C3	D	E	H	L	L1	M
K1433.03400	26	42	8	2,5	12	6	6	49,7	17,5	10,5	16	6,6	31	82,5	224	82	M8x60
K1433.05400	41,2	59	9	2	16	8	8	63,8	23	10	20	8,7	40	109	280	111	M10x80