

## 클램핑 스프링들 가황 처리 네오프렌 플런저

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명


##### 재질:

나사 스프링들 및 너트, 스틸 또는 스테인리스 스틸.  
네오프렌 플런저

##### 표면 마무리:

나사 스프링들 및 너트, 아연 도금 또는 표면 광택 처리

### 도면



### 품목 요약

#### 가황 처리 네오프렌 플런저 클램핑 스프링들

주문 번호	본체 재질	D	D1	M	L	L1
K1443.040421	스틸	8	12	M4	42	10
K1443.050372	스틸	10	10	M5	37	5,7
K1443.060441	스틸	10	16	M6	44	14
K1443.080631	스틸	13	19	M8	63	19
K1443.100851	스틸	15	24	M10	85	26
K1443.121001	스틸	25	31	M12	100	26
K1443.1040251	스테인레스 스틸	8	12	M4	25	10
K1443.1050421	스테인레스 스틸	11	13	M5	42	10
K1443.1060501	스테인레스 스틸	10	16	M6	50	14
K1443.1080641	스테인레스 스틸	13	19	M8	64	19
K1443.1100851	스테인레스 스틸	24	30	M10	85	26