

조절 링 DIN 705, 스틸, A형, 슬릿

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.


표면 마무리:

조절 링 스틸 자연적 마무리.
그루브 스크류 스틸 경도 등급 15H, 자연적 마무리.

도면 설명:

1) 두 번째 그루브 스크류 D1 ≥ 75

도면



품목 요약

주문 번호	구성품 재질	표면 기본 몸체	타입	D1	B	D2	D3 나사 스톨드
K0406.100301	스틸	자연적 마무리	A	3	5	7	M2x3
K0406.100401	스틸	자연적 마무리	A	4	5	8	M2,5x3
K0406.100501	스틸	자연적 마무리	A	5	6	10	M3x4
K0406.100601	스틸	자연적 마무리	A	6	8	12	M4x5
K0406.100701	스틸	자연적 마무리	A	7	8	12	M4x5
K0406.100801	스틸	자연적 마무리	A	8	8	16	M4x6
K0406.100901	스틸	자연적 마무리	A	9	10	18	M5x8
K0406.101001	스틸	자연적 마무리	A	10	10	20	M5x8
K0406.101101	스틸	자연적 마무리	A	11	10	20	M5x8
K0406.101201	스틸	자연적 마무리	A	12	12	22	M6x8
K0406.101401	스틸	자연적 마무리	A	14	12	25	M6x8
K0406.101501	스틸	자연적 마무리	A	15	12	25	M6x8
K0406.101601	스틸	자연적 마무리	A	16	12	28	M6x8
K0406.101801	스틸	자연적 마무리	A	18	14	32	M6x8
K0406.102001	스틸	자연적 마무리	A	20	14	32	M6x8
K0406.102401	스틸	자연적 마무리	A	24	16	40	M8x12
K0406.102501	스틸	자연적 마무리	A	25	16	40	M8x10
K0406.102601	스틸	자연적 마무리	A	26	16	40	M8x10
K0406.102801	스틸	자연적 마무리	A	28	16	45	M8x12
K0406.103001	스틸	자연적 마무리	A	30	16	45	M8x10
K0406.103201	스틸	자연적 마무리	A	32	16	50	M8x12
K0406.103501	스틸	자연적 마무리	A	35	16	56	M8x12

조절 링 DIN 705, 스틸, A형, 슬릿

품목 요약

주문 번호	구성품 재질	표면 기본 몸체	타입	D1	B	D2	D3 나사 스톨드
K0406.103601	스틸	자연적 마무리	A	36	16	56	M8x12
K0406.103801	스틸	자연적 마무리	A	38	16	56	M8x12
K0406.104001	스틸	자연적 마무리	A	40	18	63	M10x16
K0406.104201	스틸	자연적 마무리	A	42	18	63	M10x16
K0406.104501	스틸	자연적 마무리	A	45	18	70	M10x16
K0406.104801	스틸	자연적 마무리	A	48	18	70	M10x16
K0406.105001	스틸	자연적 마무리	A	50	18	80	M10x16
K0406.105201	스틸	자연적 마무리	A	52	18	80	M10x16
K0406.105501	스틸	자연적 마무리	A	55	18	80	M10x16
K0406.105601	스틸	자연적 마무리	A	56	18	80	M10x16
K0406.105801	스틸	자연적 마무리	A	58	20	90	M10x16
K0406.106001	스틸	자연적 마무리	A	60	20	90	M10x16
K0406.106301	스틸	자연적 마무리	A	63	20	90	M10x16
K0406.106501	스틸	자연적 마무리	A	65	20	100	M10x20
K0406.106801	스틸	자연적 마무리	A	68	20	100	M10x20
K0406.107001	스틸	자연적 마무리	A	70	20	100	M10x20
K0406.107201	스틸	자연적 마무리	A	72	20	100	M10x20
K0406.107501	스틸	자연적 마무리	A	75	22	110	M12x20
K0406.108001	스틸	자연적 마무리	A	80	22	110	M12x20
K0406.108501	스틸	자연적 마무리	A	85	22	125	M12x25
K0406.109001	스틸	자연적 마무리	A	90	22	125	M12x20
K0406.110001	스틸	자연적 마무리	A	100	25	140	M12x25