

타원형 플라스틱 보우 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열경화성 PF 31.

나사 부싱, 스틸 또는 스테인레스 스틸.

표면 마무리:

듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.

청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.

온도 범위:


연속 사용 온도 140 °C.

단기 사용 온도, 최대 160 °C.

조립:

뒷 부분으로부터.

도면



품목 요약

보우 그립, 플라스틱, 타원형

주문 번호	구성품 재질	A	B	B1	D	H	L	T	하중 N
K1458.21000621	스틸	100	21	13	M6	50	113	9	500
K1458.21200621	스틸	120	21	13	M6	50	133	9	500
K1458.21280621	스틸	128	21	13	M6	50	141	9	500
K1458.21600825	스틸	160	25	17	M8	55	177	12	500
K1458.31000621	스테인리스 스틸	100	21	13	M6	50	113	9	500
K1458.31200621	스테인리스 스틸	120	21	13	M6	50	133	9	500
K1458.31280621	스테인리스 스틸	128	21	13	M6	50	141	9	500
K1458.31600825	스테인리스 스틸	160	25	17	M8	55	177	12	500