

플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립, 열가소성.

푸시 버튼, 스테인리스 스틸 1.4305.

볼트, 스테인리스 스틸 1.4542.

볼, 스테인리스 스틸 1.4125.

압력 스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:

그립, 흑회색 또는 빨강 RAL 3020.

스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

정보:

볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.

푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엷지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.

이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다. 하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

전단 강도가 높은 볼 잠금 핀은 핀에 식별 홈이 있습니다.

장점:

표준 볼 잠금 핀과 비교하여 부하율이 더 높습니다.

스테인리스 스틸 1.4542 소재의 핀은 경화되어 전단 강도가 높고 부하율이 뛰어납니다.


액세서리:

볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724

안전 나선형 케이블 K0367


루프 리테이닝 케이블 K0367

키 링 K0367



플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀

도면



품목 요약

전단 강도가 높은 볼 잠금 핀

주문 번호	구성품 색상	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엇지 max. kN
K0792.012605010	검회색 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	24
K0792.012605015	검회색 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	24
K0792.012605020	검회색 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	24
K0792.012605025	검회색 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	24
K0792.012605030	검회색 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	24
K0792.012606010	검회색 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	35
K0792.012606015	검회색 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	35
K0792.012606020	검회색 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	35
K0792.012606025	검회색 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	35
K0792.012606030	검회색 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	35
K0792.012606035	검회색 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	35
K0792.012606040	검회색 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	35
K0792.012606045	검회색 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	35
K0792.012606050	검회색 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	35
K0792.013308020	검회색 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	63
K0792.013308025	검회색 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	63
K0792.013308030	검회색 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	63
K0792.013308035	검회색 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	63
K0792.013308040	검회색 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	63
K0792.013308045	검회색 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	63
K0792.013308050	검회색 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	63
K0792.013310020	검회색 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	100
K0792.013310025	검회색 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	100
K0792.013310030	검회색 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	100
K0792.013310035	검회색 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	100
K0792.013310040	검회색 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	100
K0792.013310045	검회색 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	100
K0792.013310050	검회색 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	100
K0792.013310060	검회색 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	100
K0792.014612025	검회색 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	144
K0792.014612030	검회색 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	144
K0792.014612035	검회색 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	144
K0792.014612040	검회색 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	144
K0792.014612045	검회색 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	144
K0792.014612050	검회색 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	144
K0792.014612060	검회색 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	144
K0792.014612070	검회색 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	144
K0792.014612080	검회색 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	144
K0792.014616030	검회색 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	257
K0792.014616035	검회색 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	257
K0792.014616040	검회색 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	257
K0792.014616045	검회색 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	257
K0792.014616050	검회색 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	257

플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀

품목 요약

주문 번호	구성품 색상	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K0792.014616060	검회색 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	257
K0792.014616070	검회색 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	257
K0792.014616080	검회색 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	257
K0792.01842605010	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	24
K0792.01842605015	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	24
K0792.01842605020	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	24
K0792.01842605025	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	24
K0792.01842605030	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	24
K0792.01842606010	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	35
K0792.01842606015	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	35
K0792.01842606020	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	35
K0792.01842606025	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	35
K0792.01842606030	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	35
K0792.01842606035	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	35
K0792.01842606040	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	35
K0792.01842606045	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	35
K0792.01842606050	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	35
K0792.01843308020	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	63
K0792.01843308025	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	63
K0792.01843308030	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	63
K0792.01843308035	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	63
K0792.01843308040	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	63
K0792.01843308045	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	63
K0792.01843308050	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	63
K0792.01843310020	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	100
K0792.01843310025	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	100
K0792.01843310030	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	100
K0792.01843310035	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	100
K0792.01843310040	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	100
K0792.01843310045	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	100
K0792.01843310050	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	100
K0792.01843310060	신호등 빨강 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	100
K0792.01844612025	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	144
K0792.01844612030	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	144
K0792.01844612035	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	144
K0792.01844612040	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	144
K0792.01844612045	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	144
K0792.01844612050	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	144
K0792.01844612060	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	144
K0792.01844612070	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	144
K0792.01844612080	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	144
K0792.01844616030	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	257
K0792.01844616035	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	257
K0792.01844616040	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	257
K0792.01844616045	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	257
K0792.01844616050	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	257
K0792.01844616060	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	257
K0792.01844616070	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	257
K0792.01844616080	신호등 빨강 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	257