

래치 클램프 수평형 래치 브라켓, A형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

스틸, 아연 도금

스테인리스 스틸, 블랭크

플라스틱 그립, 내유성


정보:

클램프 래치는 특히 덮개 및 폴랩의 빠른 닫기와 고정에 적합함.

잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에 맞게 개별적으로 조절할 수 있음.

래치 클램프 수평형 래치 브라켓, A형

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	손 힘 FH N	당김 힘 F1 N	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	B3	B5	D	D1	D2	H	조절 거리 L min.	조절 거리 L max.	L1	클램핑 거리 L2
K1261.01600	A	스틸	100	1600	26,2	15,9	6	9,9	19,8	5,2	28,2	19	13	2	4,4	4	4,4	31,3	82,5	112,5	10,4	30
K1261.11600	A	스테인레스 스틸	100	1600	26,2	15,9	6	9,9	19,8	5,2	28,2	19	13	2	4,4	4	4,4	31,3	82,5	112,5	10,4	30