



# T그립, 스테인리스 스틸, 암나사, Hygienic USIT# 실링 와셔 및 평 면 와셔용, Freudenberg Process Seals 품목설명/제품이미지



### 설명

#### 재질:

스테인레스 스틸 1.4404.

#### 표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

표면은 완전히 고광택처리 되어 있으며 거칠기는 Ra 0.8µm입니다. 따 라서 오염물과 불순물이 거의 붙지 않으므로 간단한 세척이 보장됩니

스크류 위치의 실링을 위해 Freudenberg Process의 실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT $^{8}$ 를 사용합니다. T그립 축은 특별히 이 실링에 적합 합니다. 완벽하게 틈이 없는 스크류 위치 실링이 이루어져 위생적인 요 구조건을 충족합니다.


#### 요청 시:

기타 나사 깊이, 인치 나사, 수나사

#### 액세서리:

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

#### 도면



#### 품목 요약

## T그립, 암나사, 스테인리스 스틸, Hygienic USIT# 실링 와서 및 평면 와서용, Freudenberg Process Seals

주문 번호	Α	В	D	D3	Н	H1	T
K1515.5505	55,2	12,3	M5	11,65	32,9	21	7,5
K1515.6506	65,3	14	M6	14	37	22,7	9
K1515.7508	75,3	17,7	M8	17,8	41,2	24,9	12