


압축 스프링 클램프용

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
스프링 스틸 와이어 EN 10270-1-DH.

정보:
압축 스프링은 400mm 길이로만 공급됩니다.

도면



품목 요약

클램프용 압축 스프링

주문 번호	D	Di	LO	S	탄성력 F max. (N)	스프링 이동 거리 f 선회 당
K1554.06	1	6,5	400	3	32	1,3
K1554.08	1	8,5	400	4	25	2,1
K1554.10	1,2	10,5	400	4	35	2,7
K1554.12	1,4	12,5	400	5	47	3,3
K1554.14	1,5	14,5	400	6	50	4
K1554.16	1,6	16,5	400	7	53	4,8
K1554.18	1,8	18,5	400	7	68	5,4
K1554.20	1,8	20,5	400	8	62	6,5
K1554.24	2	25	400	9	70	8,6

